



## 型号表示方法




表1：接头种类与通径组合表

|        |     | 配管方式    | 尺寸   | ③ 通径    |         |         |           |         |  |
|--------|-----|---------|------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
|        |     |         |      | Z<br>φ1 | 2<br>φ2 | 3<br>φ3 | 5<br>φ4.5 | 6<br>φ6 |  |
| HVB212 | 4RM | JXR 公接头 | 1/4" | ●       | ●       |         |           |         |  |
|        | 4S  | 双卡套     | 1/4" | ●       | ●       |         |           |         |  |
|        | 6N  | NPT     | 1/8" | ●       | ●       |         |           |         |  |
|        | 6   | Rc      | 1/8" | ●       | ●       |         |           |         |  |
| HVB312 | 4RM | JXR 公接头 | 1/4" |         | ●       | ●       |           |         |  |
|        | 4S  | 双卡套     | 1/4" |         | ●       | ●       |           |         |  |
|        | 6N  | NPT     | 1/8" |         | ●       | ●       |           |         |  |
|        | 8N  | NPT     | 1/4" |         | ●       | ●       |           |         |  |
|        | 6   | Rc      | 1/8" |         | ●       | ●       |           |         |  |
|        | 8   | Rc      | 1/4" |         | ●       | ●       |           |         |  |
| HVB412 | 4RM | JXR 公接头 | 1/4" |         |         | ●       | ●         |         |  |
|        | 6RM | JXR 公接头 | 3/8" |         |         |         |           | ●       |  |
|        | 4S  | 双卡套     | 1/4" |         |         | ●       | ●         |         |  |
|        | 6S  | 双卡套     | 3/8" |         |         |         |           | ●       |  |
|        | 8N  | NPT     | 1/4" |         |         | ●       | ●         |         |  |
|        | 10N | NPT     | 3/8" |         |         |         |           | ●       |  |
| HVB512 | 8   | Rc      | 1/4" |         |         | ●       | ●         |         |  |
|        | 10  | Rc      | 3/8" |         |         |         |           | ●       |  |
|        | 4RM | JXR 公接头 | 1/4" |         |         |         | ●         |         |  |
|        | 6RM | JXR 公接头 | 3/8" |         |         |         |           | ●       |  |
|        | 4S  | 双卡套     | 1/4" |         |         |         | ●         |         |  |
|        | 6S  | 双卡套     | 3/8" |         |         |         |           | ●       |  |
| HVB512 | 8N  | NPT     | 1/4" |         |         |         | ●         |         |  |
|        | 10N | NPT     | 3/8" |         |         |         |           | ●       |  |
|        | 8   | Rc      | 1/4" |         |         |         | ●         |         |  |
|        | 10  | Rc      | 3/8" |         |         |         |           | ●       |  |

|              |             | 机种型号                       |                            |                            |                            |   |
|--------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|              |             | H<br>V<br>B<br>2<br>1<br>2 | H<br>V<br>B<br>3<br>1<br>2 | H<br>V<br>B<br>4<br>1<br>2 | H<br>V<br>B<br>5<br>1<br>2 |   |
| 符号           | 内 容         |                            |                            |                            |                            |   |
| A 系列尺寸       |             |                            |                            |                            |                            |   |
| 2            | 22mm        | ●                          |                            |                            |                            |   |
| 3            | 28mm        |                            | ●                          |                            |                            |   |
| 4            | 34mm        |                            |                            | ●                          |                            |   |
| 5            | 40mm        |                            |                            |                            | ●                          |   |
| B 配管方式（参照表1） |             |                            |                            |                            |                            |   |
| 4RM          | 1/4" JXR公接头 | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |   |
| 6RM          | 3/8" JXR公接头 |                            |                            | ●                          | ●                          |   |
| 4S           | 1/4"双卡套接头   | ●                          | ●                          | ●                          | ●                          |   |
| 6S           | 3/8"双卡套接头   |                            |                            | ●                          | ●                          |   |
| 6N           | NPT 1/8     | ●                          | ●                          |                            |                            |   |
| 8N           | NPT1/4      |                            | ●                          | ●                          | ●                          |   |
| 10N          | NPT3/8      |                            |                            | ●                          | ●                          |   |
| 6            | Rc1/8       | ●                          | ●                          |                            |                            |   |
| 8            | Rc1/4       |                            | ●                          | ●                          | ●                          |   |
| 10           | Rc3/8       |                            |                            | ●                          | ●                          |   |
| C 通径（参照表1）   |             |                            |                            |                            |                            |   |
| Z            | φ1          | ●                          |                            |                            |                            |   |
| 2            | φ2          | ●                          | ●                          |                            |                            |   |
| 3            | φ3          |                            | ●                          | ●                          |                            |   |
| 5            | φ4.5        |                            |                            | ●                          | ●                          |   |
| 6            | φ6          |                            |                            | ●                          | ●                          |   |
| D 线圈选择项      |             |                            |                            |                            |                            |   |
| AC时          |             |                            |                            |                            |                            |   |
| 2CR          | 标准          | 直接引线・带全波整流器                | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| DC时          |             |                            |                            |                            |                            |   |
| 2C           | 标准          | 直接引线                       | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| 2CS          | 选择项         | 直接引线带浪涌吸收器                 | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| 2G           |             | DIN端子箱 (Pg11)              | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| 2HS          |             | 带DIN端子箱指示灯带浪涌吸收器 (Pg11)    | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| E 其他选择项      |             |                            |                            |                            |                            |   |
| 无符号          | 标准          | 无                          | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| B            | 选择项         | 安装板                        | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| F 电压         |             |                            |                            |                            |                            |   |
| AC100V       | AC100V      | 50/60Hz                    | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| AC200V       | AC200V      | 50/60Hz                    | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| DC24V        | DC24V       |                            | ●                          | ●                          | ●                          | ● |
| DC12V        | DC12V       |                            | ●                          | ●                          | ●                          | ● |

请从上述内容的●标记的组合中选择。

※1：带全波整流器时，标准内置浪涌吸收器。

※2：HVB212的④项为2G・2HS时，为小型端子箱 (Pg9)。

P4 Series

气缸  
电磁阀  
气动执行器  
开关

真空元件

空压阀

空气元件

调速阀

空压辅助元件  
接头  
辅助阀

消音器

气管


气体发生装置

流体控制元件

带马达规格  
电动机执行器  
无马达规格



型号表示方法



| 符号     | 内 容                    |        |   |   |
|--------|------------------------|--------|---|---|
| A 系列尺寸 |                        |        |   |   |
| 6      | 60mm                   |        | ● |   |
| 7      | 70mm                   |        |   | ● |
| B 配管方式 |                        |        |   |   |
| 12F    | 法兰 φ48                 |        | ● |   |
| 15F    | 法兰 φ52                 |        |   | ● |
| C 口径   |                        |        |   |   |
| 8      | φ8                     |        | ● |   |
| 12     | φ12                    |        | ● | ● |
| 15     | φ15                    |        |   | ● |
| D 绝缘等级 |                        |        |   |   |
| B      | 等级 130 (B)             |        | ● | ● |
| H      | 等级180 (H)              |        | ● | ● |
| E 选择项  |                        |        |   |   |
| 无符号    | 无                      |        | ● | ● |
| 3M     | 带HP端子箱G1/2             |        | ● | ● |
| 3N     | HP端子箱带指示灯G1/2          |        | ● | ● |
| F      | 带双向法兰                  |        | ● | ● |
| 3MF    | 带HP端子箱G1/2+双向法兰        |        | ● | ● |
| 3NF    | HP端子箱带指示灯G1/2<br>+双向法兰 |        | ● | ● |
| F 电压   |                        |        |   |   |
| AC100V | AC100V (50/60Hz)       | 带全波整流器 | ● | ● |
| AC200V | AC200V (50/60Hz)       | 带全波整流器 | ● | ● |
| DC24V  | DC24V                  |        | ● | ● |

⚠ 型号选择时的注意事项

- ※1：D项,无法制作HVB612口径φ12。  
※2：E项3M、3N、3MF、3NF，在D项为H时，无法制作AC电压的产品。  
※3：带全波整流器的时，标准内置浪涌吸收器。

P4  
Series

气缸  
电磁阀  
气动执行器

真空元件

空压阀

空压辅助元件

空气元件  
节流阀  
接头

消音器

气体发生装置

流体控制元件

电动机  
规格

电动机  
规格