


Part3R
Part2
Part1
供液
无金属
流量特性
大口径
聚氯
乙烯
排液
Part3RN
Part2
手动
供液
无金属
大口径
单体
回吸
气控
阀一
体
先导
减压
阀
手动
电动
流量
调节
阀
手动
微小
流量
精密液
位开
关
关联元
件



化学液体用气控阀

AMDZ※3R Series

●连接配管尺寸：φ3、φ6、1/8"、1/4"



规格

项 目		AMDZ※3R		
使用流体		纯水、化学液体、空气、氮气(注1)		
流体温度		5~120 (注2、注3)		
耐压力		1.0		
使用压力(A→B)		0~0.5		
使用压力(B→A)		0~0.5		
阀座泄漏		0 (水压)		
背压		0~0.5		
环境温度		0~60		
频率		30次/分钟以下		
安装方式		自由		
配管方式		ODφ3配管连接(接头一体型) OD1/8"配管连接(接头一体型) ODφ6配管连接(接头一体型) OD1/4"配管连接(接头一体型)		
口径		φ2	φ3.5	φ4
Cv值		0.07	0.22	0.25
控制部	控制压力	MPa NC・NO：0.4~0.5、 双作用：0.3~0.4		
	控制口	Rc1/8(使用控制口 NC：Y口 NO：X口 双作用：X、Y口)		
重量		kg 0.07		


注1：请确认产品构成材料与所使用流体、环境气体的适用性后，再使用。(适用性核对表请参照卷头第17页。)

注2：氢氟酸或含氢氟酸的化学液体请在5~80℃的范围内使用。

注3：配管方式为F-LOCK60系列接头时，为5~100℃。


注4：有关流量特性，请参阅第116页。

结构图及部件一览表




部件名称	材 质
执行器	PVDF 等
膜片	PTFE
阀体	PFA、PTFE
安装板	PVDF

使用压力



⚠ 使用前请务必阅读卷头第9~18页的使用注意事项。


型号表示方法



A 动作方式	
1	NC(常闭)
2	NO(常开)
3	双作用

型号选择时的注意事项

注：PTFE阀体材质为接单生产品。


符号	内 容	通径		φ2		φ4		φ3.5	
C 执行器选择项									
Z0	仅ON・OFF	●	●	●	●	●	●	●	●
10	带流用调整(仅NC型)	●	●	●	●	●	●	●	●
D 阀体选择项				本体材质					
N	常规阀体	PFA					PTFE		
E 控制口方向									
4	 俯视阀，表示流体沿←方向流动， ⇐表示控制口的方向。	●	●	●	●	●	●		
1		●	●	●	●	●	●		
2		●	●	●	●	●	●		
3		●	●	●	●	●	●		
F 安装方法									
X	底面安装	●	●	●	●	●	●	●	●
H	4螺孔法兰安装	●	●	●	●	●	●	●	●

B 配管方式(注)					
3UP	6BUP	6UP	8BUP	6UR	8BUR
SUPER 300型 柱形接头 P系列一体型			F-LOCK 60系列 接头一体型		
φ3 × φ2 配管连接	1/8" × 0.086" 配管连接	φ6 × φ4 配管连接	1/4" × 5/32" 配管连接	φ6 × φ4 配管连接	1/4" × 5/32" 配管连接
φ2		φ4		φ3.5	

Part3R
Part2
Part1
供气
无金属
流量特性
大口徑
聚氯 乙烯
排气
Part3RN
Part2
供气
无金属
大口徑
单体
回吸 阀
气控 阀
减压 阀
手动
电动
流量 调节 阀
手动
手动微 小流量
精致液位 开关
关联元件

外形尺寸图


- Z0 仅ON・OFF+ N 常规阀体
- AMDZ※3R-※-Z0N※※




配管方式	A
3UP	50
6BUP	50
6UP	60
8BUP	60
6UR	82
8BUR	84

外形尺寸图


- **10** 带流量调节
 - AMDZ※3R-※-10N※※




- **H** 4螺孔法兰安装
 - AMDZ※3R-※-※※※H



- **X** 底面安装
 - AMDZ※3R-※-※※※X



Part3R
Part2
Part1
供液
气控阀
无金属
流量特性
大口径
聚氯乙烯
排液
Part3RN
Part2
手动阀
供液
无金属
大口径
单体
回吸阀
气控阀一体
先导
减压阀
手动
电动
流量调节阀
手动
手动微小流量
精致液位开关
关联元件



化学液体用气控阀

AMD0※3R Series

●连接配管尺寸：φ6、φ8、φ10、1/4"、3/8"



规格

项 目		AMD0※3R				
使用流体		化学液体、纯水、空气、氮气(注1)				
流体温度		5~120(注3、注4)				
耐压力		1.0				
使用压力(A→B)		0~0.5				
使用压力(B→A)		0~0.5				
阀座泄漏		0(水压)				
背压		0~0.5				
环境温度		0~60				
频率		30次/分钟以下				
安装方式		自由				
配管方式		ODφ6・φ8・φ10配管连接(接头一体型) OD1/4"・3/8"配管连接(接头一体型)				
通径		φ3.5	φ4	φ6	φ7	φ8
Cv值		0.28	0.34	0.64	0.7	0.8
控制部	控制压力	MPa				
	控制口	NC・NO：0.35~0.5 双作用：0.3~0.4 Rc1/8(使用控制口 NC：Y口 NO：X口 双作用：X、Y口)				
重量		kg				
		0.10				



注1：请确认产品构成材料与所使用流体、环境气体的适用性后，再使用。(适用性核对表请参照卷头第17页。)

注2：有关流量特性，请参阅第116页。

注3：氢氟酸或含氢氟酸的化学液体请在5~80℃的范围内使用。

注4：配管方式为F-LOCK60系列接头时，为5~100℃。


结构图及部件一览表




部件名称	材 质
执行器	PVDF 等
膜片	PTFE
阀体	PFA、PTFE
安装板	PVDF

⚠ 使用前请务必阅读卷头第9~18页的使用注意事项。

型号表示方法



		B 配管方式(注1)										
		6UP	8BUP	8UP	10UP	10BUP	6UR	8BUR	8UR	10UR	10BUR	
		SUPER 300型 柱形接头 P系列一体型					F-LOCK 60系列 接头一体型					
		φ6 × φ4 配管 连接	1/4" × 5/32" 配管 连接	φ8 × φ6 配管 连接	φ10 × φ8 配管 连接	3/8" × 1/4" 配管 连接	φ6 × φ4 配管 连接	1/4" × 5/32" 配管 连接	φ8 × φ6 配管 连接	φ10 × φ8 配管 连接	3/8" × 1/4" 配管 连接	
		φ4		φ6		φ8		φ3.5		φ6	φ7	φ6
符号	内容	通径										
C 执行器选择项												
00	仅ON・OFF(带指示器)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	带流量调节	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
D 阀体选择项		阀体材质										
N	常规阀体	PFA					PTFE					
E 控制口方向(注2)												
4	 俯视阀, 表示流体沿←方向流动, ←表示控制口的方向。	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
2		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
3		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
F 安装方法(注2)												
F	法兰安装	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
H	4螺孔法兰安装	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X	底面安装	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



型号选择时的注意事项

注1: PTFE阀体材质为接单生产品。
注2: 关于控制口方向、安装板, 请参阅外形尺寸图。


Part3R
Part2
Part1
供液
气控阀
无金属
流量特性
大口徑
聚氯乙稀
排液
Part3RN
Part2
供液
无金属
大口徑
单体
回吸阀
气控阀一体
减压阀
手动
电动
流量调节阀
手动
手动微小流量
精致液位开关
关联元件

外形尺寸图


- 00 仅ON・OFF(带指示器)
- AMD0※3R-※1-00N※※



R向视图



控制口方向(R向视图)




※1 (配管方式)	A
6UP	63
8BUP	63
8UP	69
10UP	75
10BUP	75
6UR	85
8BUR	87
8UR	87
10UR	99
10BUR	103

外形尺寸图



● 10 带流量调节

• AMD0※3R-※-10N※※





● F 法兰安装

• AMD0※3R-※-※※※F





● H 4螺孔法兰安装

• AMD0※3R-※-※※※H



● X 底面安装

• AMD0※3R-※-※※※X



Part3R	
Part2	
Part1	
供液	
气控阀	无金属
流量特性	
大口径	
聚氯乙稀	
排液	
Part3RN	
Part2	
手动阀	供液
	无金属
	大口径
回吸阀	单体
	气控阀一体
减压阀	先导
	手动
流量调节阀	电动
	手动
	手动微小流量
精致液位开关	
关联元件	



化学液体用气控阀

AMD3※3R Series

●连接配管尺寸：φ10、φ12、3/8"、1/2"

RoHS



规格

项 目		AMD3※3R				
阀体选择项		N (常规阀体)			B (旁通阀体)	
使用流体		化学液体、纯水、空气、氮气(注1)				
流体温度 ℃		5～120(注2、注3)			5～90	
耐压力 MPa		1.0				
使用压力 (A→B) MPa		0～0.5			参阅下图“使用压力”	
使用压力 (B→A) MPa		0～0.5			参阅下图“使用压力”	
阀座泄漏 cm³/min		0(水压)				
背压 MPa		0～0.5			参阅下图“使用压力”	
环境温度 ℃		0～60(带传感器时 0～50)				
频率		30次/分钟以下				
安装方式		自由				
配管方式		ODφ10・φ12配管连接(接头一体型) OD3/8"・1/2"配管连接(接头一体型)				
通径		φ6	φ7	φ8	φ9	φ10
Cv值		0.7	1	1.25	1.6	1.8
旁通通径		—			φ2.3	
控制部	控制压力 MPa	NC・NO：0.35～0.5 双作用：0.3～0.4				
	控制口	Rc1/8(使用控制口 NC：Y口 NO：X口 双作用：X、Y口)				
传感器		请参阅第46～47页。				
重量 kg		0.21			0.23	

注1：请确认产品构成材料与所使用流体、环境气体的适用性后，再使用。(适用性核对表请参照卷头第17页。)


氢氟酸或含氢氟酸的化学液体无法在旁通阀体中使用。

注2：氢氟酸或含氢氟酸的化学液体请在5~80°C的范围内使用。

注3：配管方式为F-LOCK60系列接头时，为5~100°C。



注4：有关流量特性，请参阅第116页。

结构图及部件一览表




部件名称	材 质
执行器	PVDF等
膜片	PTFE
阀体	PFA、PTFE
安装板	PVDF

使用压力



⚠ 使用前请务必阅读卷头第9~18页的使用注意事项。

型号表示方法



A 动作方式	
1	NC (常闭)
2	NO (常开)
3	双作用

B 配管方式(注1)

10UP	10BUR	12UP	15BUR	10UR	10BUR	12UR	15BUR
SUPER 300型 柱形接头 P系列一体型				F-LOCK 60系列 接头一体型			
φ10 × φ8 配管 连接	3/8" × 1/4" 配管 连接	φ12 × φ10 配管 连接	1/2" × 3/8" 配管 连接	φ10 × φ8 配管 连接	3/8" × 1/4" 配管 连接	φ12 × φ10 配管 连接	1/2" × 3/8" 配管 连接

符号		内容		通径	φ8	φ10	φ7	φ6	φ9	
C 执行器选择项										
00	仅ON・OFF (带指示器)				●	●	●	●	●	
10	带流量调节				●	●	●	●	●	
带传感器	晶体管	电缆方向 (注2)	电缆长度							
A1	NPN	控制口侧	1m	●	●	●	●	●	●	
A3			3m	●	●	●	●	●	●	
B1		控制口的相反侧	1m	●	●	●	●	●	●	
B3			3m	●	●	●	●	●	●	
C1	PNP	控制口侧	1m	●	●	●	●	●	●	
D1		控制口的相反侧	1m	●	●	●	●	●	●	
D 阀体选择项				阀体材质						
N	常规阀体			PFA	PFA	PTFE	PTFE			
B	旁通阀体			PTFE	PFA	PTFE	PTFE			
E 控制口方向 (注2)										
4				●	●	●	●	●	●	
1				●	●	●	●	●	●	●
2				●	●	●	●	●	●	●
3				●	●	●	●	●	●	●
F 安装方法 (注2)										
F	法兰安装			●	●	●	●	●	●	
H	4螺孔法兰安装			●	●	●	●	●	●	
X	底面安装			●	●	●	●	●	●	

! 型号选择时的注意事项




注1：PTFE阀体材质为接单生产品。

注2：关于控制口方向、传感器电缆方向、安装板，请参阅外形尺寸图。

Part3R
Part2
Part1
供液
无金属
流量特性
大口徑
聚氯 乙烯
排液
Part3RN
Part2
供液
无金属
大口徑
单体
回吸 阀
气控 阀一 体
减压 阀
手动
电动
流量 调节 阀
手动
手动微 小流 量
精致液 位开 关
关联元 件



外形尺寸图

- 00 仅ON・OFF(带指示器) + N 常规阀体
- AMD3※3R-※1-00N※※



※1 (配管方式)	A
10UP	86
10BUP	86
12UP	94
15BUP	94
10UR	110
10BUR	114
12UR	110
15BUR	114


- 00 仅ON・OFF(带指示器) + B 带旁通阀体
- AMD3※3R-※-00B※※



外形尺寸图

● 10 带流量调节

• AMD3※3R-※-10※※※



● A※ 带传感器

B※ • AMD3※3R-※^A※※※※_B

C※
D※


A
B
C
D

B※

D※ 电缆方向 控制口的相反侧


A※

C※ 电缆方向 控制口侧




● F 法兰安装

• AMD3※3R-※-※※※F







● H 4螺孔法兰安装

• AMD3※3R-※-※※※H



● X 底面安装

• AMD3※3R-※-※※※X



Part3R
Part2
Part1
供气
无金属
流量特性
大口径
聚乙烯
排水
Part3RN
Part2
供气
无金属
大口径
单体
回吸阀
气控阀一体
先导
减压阀
手动
电动
流量调节阀
手动
手动微小流量
精致液位开关
关联元件



化学液体用气控阀

AMD4※3R Series

●连接配管尺寸：3/4"

RoHS

CAD

出口贸易管理令适用品

规格

项 目		AMD4※3R	
阀体选择项		N (常规阀体)	B (旁通阀体)
使用流体		化学液体、纯水、空气、氮气 (注1)	
流体温度	℃	5~120 (注2、注3)	5~90
耐压力	MPa	1.0	
使用压力 (A→B)	MPa	0~0.5	参阅下图“使用压力”
使用压力 (B→A)	MPa	0~0.5	参阅下图“使用压力”
阀座泄漏	cm ³ /min	0 (水压)	
背压	MPa	0~0.5	参阅下图“使用压力”
环境温度	℃	0~60 (带传感器时 0~50)	
频率		20次/分钟以下	
安装方式		自由	
配管方式		OD3/4"配管连接 (接头一体型)	
通径		φ15	φ16
Cv值		4.5	5
旁通通径		-	φ6
控制部	控制压力 MPa	NC・NO：0.35~0.5 双作用：0.3~0.4	
	控制口	Rc1/8 (使用控制口 NC：Y口 NO：X口 双作用：X、Y口)	
传感器		请参阅第46~47页。	
重量	kg	0.48	0.49

注1：请确认产品构成材料与所使用流体、环境气体的适用性后，再使用。(适用性核对表请参照卷头第17页。)


氢氟酸或含氢氟酸的化学液体无法在旁通阀体中使用。

注2：氢氟酸或含氢氟酸的化学液体请在5~80℃的范围内使用。

注3：配管方式为F-LOCK60系列接头时，为5~100℃。



注4：有关流量特性，请参阅第116页。

结构图及部件一览表



部件名称	材 质
执行器	PVDF等
膜片	PTFE
阀体	PFA、PTFE
安装板	PVDF

使用压力



⚠ 使用前请务必阅读卷头第9~18页的使用注意事项。

型号表示方法



A 动作方式	
1	NC(常闭)
2	NO(常开)
3	双作用

B 配管方式(注1)

20BUP	20BUR
SUPER 300型 柱形接头 P系列一体型	F-LOCK 60系列 接头一体型
3/4" × 5/8" 配管连接	3/4" × 5/8" 配管连接

符号	内容	通路
----	----	----

C 执行器选择项

00	仅ON・OFF(带指示器)			●	●
10	带流量调节			●	●
带传感器	晶体管	电缆方向(注2)	电缆长度		
A1	NPN	控制口侧	1m	●	●
A3			3m	●	●
B1		控制口的相反侧	1m	●	●
B3			3m	●	●
C1	PNP	控制口侧	1m	●	●
D1		控制口的相反侧	1m	●	●

D 阀体选择项

		阀体材质	
N	常规阀体	PFA	PTFE
B	旁通阀体	PFA	PTFE

E 控制口方向(注2)

4		●	●
1		●	●
2		●	●
3		●	●

F 安装方法(注2)

F	法兰安装	●	●
H	4螺孔法兰安装	●	●
X	底面安装	●	●

! 型号选择时的注意事项




注1：PTFE阀体材质为接单生产品。

注2：关于控制口方向、传感器电缆方向、安装板，请参阅外形尺寸图。

Part3R
Part2
Part1
供气
无金属
流量特性
大口径
聚氯乙
排液
Part3RN
Part2
手动
供气
无金属
大口径
单体
回
气控
减压
手动
电动
流量
手动
手动微
小流量
精致液位
开关
关联元件



外形尺寸图

- 00 仅ON・OFF(带指示器) + N 常规阀体
- AMD4※3R-※1-00N※※



※1 (配管方式)	A
20BUP	118
20BUR	134


- 00 仅ON・OFF(带指示器) + B 带旁通阀体
- AMD4※3R-※-00B※※



外形尺寸图

● 10 带流量调节

• AMD4※3R-※-10※※※



● A※ 带传感器

B※ • AMD4※3R-※^A※※※^B

C※

D※


A
B
C
D

B※

D※ 电缆方向 控制口的相反侧


A※

C※ 电缆方向 控制口侧




● F 法兰安装

• AMD4※3R-※-※※※F







● H 4螺孔法兰安装

• AMD4※3R-※-※※※H



● X 底面安装

• AMD4※3R-※-※※※X



Part3R
Part2
Part1
供气
无金属
流量特性
大口径
聚乙烯
排气
Part3RN
Part2
供气
无金属
大口径
单体
气控阀
先导
减压阀
手动
电动
流量调节阀
手动
手动微小流量
精密液位开关
关联元件



化学液体用气控阀

AMD5※3R Series

●连接配管尺寸：φ25、1"

RoHS

CAD

出口贸易管理令适用品

规格

项 目		AMD5※3R	
阀体选择项		N (常规阀体)	B (旁通阀体)
使用流体		化学液体、纯水、空气、氮气 (注1)	
流体温度	℃	5~120 (注2、注3)	5~90
耐压力	MPa	1.0	
使用压力 (A→B)	MPa	0~0.5	参阅下图“使用压力”
使用压力 (B→A)	MPa	0~0.5	参阅下图“使用压力”
阀座泄漏	cm ³ /min	0 (水压)	
背压	MPa	0~0.5	参阅下图“使用压力”
环境温度	℃	0~60 (带传感器时 0~50)	
频率		20次/分钟以下	
安装方式		自由	
配管方式		ODφ25配管连接 (接头一体型) OD1"配管连接 (接头一体型)	
通径		φ20	
Cv值		8	
旁通通径		—	φ6
控制部	控制压力 MPa	NC・NO：0.35~0.5 双作用：0.3~0.4	
	控制口	Rc1/8 (使用控制口 NC：Y口 NO：X口 双作用：X、Y口)	
传感器		请参阅第46~47页。	
重量	kg	0.91	1.0

注1：请确认产品构成材料与所使用流体、环境气体的适用性后，再使用。（适用性核对表请参照卷头第17页。）


氢氟酸或含氢氟酸的化学液体无法在旁通阀体中使用。

注2：氢氟酸或含氢氟酸的化学液体请在5~80℃的范围内使用。

注3：配管方式为F-LOCK60系列接头时，为5~100℃。



注4：有关流量特性，请参阅第116页。

结构图及部件一览表



部件名称	材 质
执行器	PVDF 等
膜片	PTFE
阀体	PFA、PTFE
安装板	PVDF

使用压力




⚠ 使用前请务必阅读卷头第9~18页的使用注意事项。

AMD5 1 3R - 25BUP - 00 N 4 F

机种型号 B 配管方式 F 安装方法

A 动作方式	
1	NC (常闭)
2	NO (常开)
3	双作用

B 配管方式(注1)			
25UP		25BUP	
25UR		25BUR	
SUPER 300型 柱形接头 P系列一体型		F-LOCK 60系列 接头一体型	
φ25 × φ22 配管 连接	1" × 7/8" 配管 连接	φ25 × φ22 配管 连接	1" × 7/8" 配管 连接

符号		内容		通路			
				φ20			
C 执行器选择项							
00	仅ON・OFF (带指示器)			●	●	●	●
10	带流量调节			●	●	●	●
带传感器	晶体管	电缆方向 (注2)	电缆长度				
A1	NPN	控制口侧	1m	●	●	●	●
A3			3m	●	●	●	●
B1		控制口的相反侧	1m	●	●	●	●
B3			3m	●	●	●	●
C1	PNP	控制口侧	1m	●	●	●	●
D1		控制口的相反侧	1m	●	●	●	●
D 阀体选择项				阀体材质			
N	常规阀体			PFA		PTFE	
B	旁通阀体			PTFE		PTFE	
E 控制口方向 (注2)							
4				●	●	●	●
1				●	●	●	●
2				●	●	●	●
3				●	●	●	●
F 安装方法 (注2)							
F	法兰安装			●	●	●	●
H	4螺孔法兰安装			●	●	●	●
X	底面安装			●	●	●	●






型号选择时的注意事项

注1：PTFE阀体材质为接单生产品。

注2：关于控制口方向、传感器电缆方向、安装板，请参阅外形尺寸图。



外形尺寸图

- 00 仅ON・OFF(带指示器) + N 常规阀体
- AMD5※3R-※1-00N※※



※1 (配管方式)	A
25UP	146
25BUP	146
25UR	159
25BUR	162


- 00 仅ON・OFF(带指示器) + B 带旁通阀体
- AMD5※3R-※-00B※※



外形尺寸图

● 10 带流量调节

• AMD5※3R-※-10※※※




● A※ 带传感器

B※ • AMD5※3R-※^{A B C D}※※※※
C※
D※


B※
D※ 电缆方向 控制口的相反侧

A※
C※ 电缆方向 控制口侧




● F 法兰安装

• AMD5※3R-※-※※※F







● H 4螺孔法兰安装

• AMD5※3R-※-※※※H



● X 底面安装

• AMD5※3R-※-※※※X



Part3R
Part2
Part1
供气
无金属
流量特性
大口径
聚氯乙烯
排气
Part3RN
Part2
供气
无金属
大口径
单体
气控阀一体
先导
手动
流量调节阀
手动
手动微小流量
精密液位开关
关联元件