

AMD³/₄/₅※2・AMG³/₄/₅02・GAMD³/₄/₅※2 Series

RoHS

压力规格		B	Q
项目			
流体温度	°C	5~90	
使用压力	MPa	参阅下图1	参阅下图2
背压	MPa	参阅下图1	参阅下图2
控制压力	MPa	NC・NO：0.4~0.5 双作用：0.35~0.4	NC・NO：0.5~0.6 双作用：0.4~0.45 (注2)

注1：其它的规格、外形尺寸与标准型相同。流体温度为5~90°C。
使用氢氟酸时，或者流体温度超过40°C时，请咨询本公司。
注2：AMD5※2、AMG5※2、GAMD5※2时，NC：0.5~0.6、NO：0.45~0.5、双作用：0.35~0.4。




图1：使用可能流体压力范围（B仕様）





图2：可使用流体压力范围（Q规格）

型号表示方法

AMD³/₄/₅※2系列




F 高压规格

B	两气口0.3MPa规格
Q	两气口0.4MPa规格

型号选择时的注意事项

注1：A~E与标准型相同。请参阅各机型页进行选型。
(AMD3※2・4※2・5※2：第52页)
注2：与控制口带加固环(R)、底面安装型(X)组合时，请按CDE RFX的顺序填写型号。
注3：F项为Q时，无法指定带旁通。

AMD³/₄/₅※2系列(不锈钢阀体)



F 高压规格

B	两气口0.3MPa规格
Q	两气口0.4MPa规格


型号选择时的注意事项

注1：A~E与标准不锈钢阀体型相同。请参阅各机型页进行选型。
D为无符号时，请省去前面的- (连字符) 填写符号。
(AMD3※2・4※2・5※2：第64页)

使用前请务必阅读卷头第9~18页的使用注意事项。

型号表示方法

AMG³₄⁵02系列




E 高压规格	
B	两气口0.3MPa规格
Q	两气口0.4MPa规格

! 型号选择时的注意事项

注1：A～D与标准型相同。请参阅第74～81页进行选型。
注2：与控制口带加固环(R)组合时，请按-C①R E的顺序填写型号。

GAMD³₄⁵※2系列



G 高压规格	
B	两气口0.3MPa规格
Q	两气口0.4MPa规格

! 型号选择时的注意事项

注1：A～F与标准型相同。请参阅第82～89页进行选型。
注2：与控制口带加固环(R)组合时，请按-D①F R G的顺序填写型号。

Part3R
Part2
Part1
供气
气控阀
无金属
流量特性
大口径
聚氯乙稀
排气
Part3RN
Part2
供气
无金属
大口径
单体
回吸阀
气控阀一体
减压阀
先导
手动
电动
流量调节阀
手动
手动微小流量
精致液位开关
关联元件