


# 真空控制的最佳解决方案。

既保持了高真空阀原本的可靠性，又增加了可实现多种工艺的压力控制功能。

这是针对所有行业和用途的全新真空控制方案。

真空压力控制阀

## IAVB Series



### 高真空阀 + 压力控制


以可靠性高的真空阀为基础，增加压力控制功能。真空时的压力调节无需减压阀和可变漏阀。

### 可进行全闭动作

通过采用截止阀方式，以在CKD真空阀中具有丰富业绩的稳定O形圈密封结构实现了蝶阀不擅长的全闭动作。

### 可进行缓慢排气控制

与通常的ON/OFF真空阀和两段排气真空阀相比，实现了固定比率的缓慢排气。宽广的动态范围，无需选择使用泵。




## 适用于所有行业和用途 -用途示例-

### 成膜



### 脱气、脱泡



### 干燥



### 工业炉



### 模压



### 成型



## 高耐久、长寿命

采用CKD独有的波纹管成型的特殊结构的高耐久阀。

## 备有4种口径

有NW16・NW25・NW40・NW50等4种口径的产品可供选择。

## 完善的洁净度管理体制

从加工到组装、检查、包装实施了一条龙品质管理，实现了包含洁净度在内的超高品质。

## 符合RoHS指令

不含对地球环境有害的物质(铅、六价铬等)。

## 维护简便

阀和电装部可分别维护。

