


马达与精密缓冲器一体化， 实现旋转和缓冲动作。 采用多合一设计，使多联头实现小型轻量。



柔性接触

使用精密缓冲器(磁性弹簧缓冲机构)，按压力恒定，不受行程限制。

低发尘、长寿命、高性能

与金属弹簧比较，具有低粉尘、长寿命、高性能的特点。

旋转跳动精度小于0.01mm

内置球轴，旋转跳动精度小于0.01mm。

简单配管

可从主体正面安装真空配管，操作容易。

省空间

体积小，可构建集成式。

宽度·间距
20mm



防止失调

采用轴承和导槽防回转机构。抑制轴跳动，实现高复位位置精度。

可从各种马达中选择

可选择2相、5相、无电池带绝对式传感器。
※详情请确认安装马达规格。




活动精密缓冲器
AFB-RB 系列

使用示例


层叠搬送

不受行程限制，以恒定的按压力搬送工件。




小型相机·镜头模块组件

在外壳上依次插入多个部件。以恒定的按压力搬送工件。



精密贴装

抑制轴跳动，实现高精度 θ 微调。



拾放动作中的旋转微调

能以间距20mm紧凑安装。

