

## GRS-FP1 Series



## 规格

| 基础油  | 增稠剂      | 颜色 |
|------|----------|----|
| 合成烃油 | 铝<br>复合皂 | 米色 |

## 型号表示方法

GRS - 015 - FP1

## 用量

|     |      |
|-----|------|
| 015 | 15g  |
| 080 | 80g  |
| 120 | 120g |
| 220 | 220g |
| 500 | 500g |

## 润滑脂参考用量

单位:g

| 缸径<br>[mm] | 行程<br>[mm] | ø6 | ø10 | ø12 | ø16 | ø20 | ø25 | ø32 | ø40 | ø50 | ø63 | ø80 | ø100 | ø125 | ø140 | ø160 | ø180 | ø200 | ø250 | 行程<br>[mm] |
|------------|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 100        |            | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 3   | 4   | 4   | 5   | 7    | 8    | 8    | 10   | 10   | 11   | 15   | 100        |
| 200        |            |    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8    | 10   | 10   | 12   | 13   | 14   | 18   | 200        |
| 300        |            |    |     | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   | 4   | 5   | 5   | 7   | 9    | 11   | 12   | 14   | 15   | 16   | 22   | 300        |
| 400        |            |    |     |     |     | 2   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 10   | 13   | 14   | 16   | 18   | 19   | 25   | 400        |
| 500        |            |    |     |     |     | 2   | 2   | 3   | 5   | 6   | 6   | 8   | 11   | 15   | 16   | 18   | 20   | 22   | 29   | 500        |
| 600        |            |    |     |     |     | 2   | 3   | 3   | 5   | 6   | 7   | 9   | 12   | 16   | 18   | 21   | 23   | 25   | 32   | 600        |
| 700        |            |    |     |     |     | 2   | 3   | 4   | 5   | 7   | 8   | 10  | 13   | 18   | 20   | 23   | 25   | 27   | 36   | 700        |
| 800        |            |    |     |     |     | 3   | 3   | 4   | 6   | 7   | 8   | 11  | 14   | 20   | 21   | 25   | 28   | 30   | 39   | 800        |
| 900        |            |    |     |     |     | 3   | 3   | 4   | 6   | 8   | 9   | 11  | 15   | 21   | 23   | 27   | 30   | 33   | 43   | 900        |
| 1000       |            |    |     |     |     | 3   | 4   | 5   | 7   | 8   | 9   | 12  | 16   | 23   | 25   | 29   | 33   | 36   | 46   | 1000       |
| 1100       |            |    |     |     |     |     |     |     | 7   | 9   | 10  | 13  | 17   | 25   | 27   | 32   | 35   | 39   | 50   | 1100       |
| 1200       |            |    |     |     |     |     |     |     | 7   | 9   | 11  | 14  | 18   | 26   | 29   | 34   | 38   | 41   | 53   | 1200       |
| 1300       |            |    |     |     |     |     |     |     | 8   | 10  | 11  | 14  | 19   | 28   | 31   | 36   | 40   | 44   | 57   | 1300       |
| 1400       |            |    |     |     |     |     |     |     | 8   | 10  | 12  | 15  | 20   | 30   | 33   | 38   | 43   | 47   | 60   | 1400       |
| 1500       |            |    |     |     |     |     |     |     | 9   | 11  | 12  | 16  | 21   | 31   | 35   | 40   | 45   | 50   | 64   | 1500       |
| 1600       |            |    |     |     |     |     |     |     | 9   | 11  | 13  | 17  | 22   | 33   | 36   | 43   | 48   | 52   | 67   | 1600       |
| 1700       |            |    |     |     |     |     |     |     |     | 12  | 14  | 17  | 23   | 35   | 38   | 45   | 50   | 55   | 71   | 1700       |
| 1800       |            |    |     |     |     |     |     |     |     | 12  | 14  | 18  | 24   | 36   | 40   | 47   | 53   | 58   | 74   | 1800       |
| 1900       |            |    |     |     |     |     |     |     |     | 13  | 15  | 19  | 25   | 38   | 42   | 49   | 55   | 61   | 78   | 1900       |
| 2000       |            |    |     |     |     |     |     |     |     | 13  | 15  | 20  | 26   | 39   | 44   | 51   | 57   | 63   | 81   | 2000       |

注：润滑脂用量因作业人员和涂抹方式的不同而有较大差异，以上数据仅供参考。

■维护用密封件组件请使用标准品。(空压气缸综合 I / II 样本编号:CB-029SC/CB-030SC)

## ⚠ 使用注意事项

■本产品为本公司食品制造工序专用气缸(FP1规格)的维护用润滑脂。

请勿用于其它用途。

■本产品的有效期为交付后的三个月内。请尽量在一次维护中用完。

如果保存得当,则超过有效期亦可使用。

■请在室内的正常环境下(室温为10~40°C、湿度为80%以下、且不妨碍正常生活的环境)保存,避免阳光直射。

一旦开封,请在使用后关紧盖子保存,防止异物(水、灰尘、异种油等)混入。