

体系表

タイプ	形番	適用 モータ 容量(W)	本体幅 (mm)	ねじ リード (mm)	最大可搬質量 (kg) ※1			
					水平	壁掛け	垂直	
スライダタイプ		EKS-04M※-10	100	43	10	19	10.5	8.5
		EKS-04M※-16			16	14	8	7
		EKS-05M※-10	100	53	10	26	19	12.5
		EKS-05M※-20			20	7.5	7.5	6
		EKS-06M※-20	200	64	20	42	20	12
		EKS-06M※-30			30	20.5	18	7.5
		EKS-08M※-20	400	84	20	83.5	45	23.5
		EKS-08M※-40			40	19	19	10.5
		EKS-10M※-25	750	104	25	118.5	76	33.5
		EKS-10M※-50			50	40	40	14.5

電動アクチュエータ
EKS-M

ドライバ
NXD

技術資料

使用上の注意事項

関連商品

	ストローク(mm)と最高速度(mm/s)※2															掲載ページ	
	100 mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500		
	500 mm/s					440	340	260	210								1
	800					710	540	420	340								
	500					390	310	250									7
	1000					780	620	500									
	1000					980	770	630	520	430	370	320					13
	1500					1480	1160	940	780	650	550	480					
	1000							980	800	670	560	480	420	360	320		19
	2000							1970	1610	1340	1130	970	840	730	650		
	1250									1050	890	760	660	580	510		25
	2500									2110	1790	1530	1330	1160	1030		

※1 最大可搬質量は加減速度0.5G、モータストレート取付時の数値です。
 詳細は各機種仕様、および59、60ページの加減速度別可搬質量表をご参照ください。
 ※2 ストロークにより最高速度の制限があります。制限を越えた速度で動かさないでください。

電動アクチュエータ
EKS-M
ドライバ
NXD
技術資料
使用上の注意事項
関連商品