



选型查检表 → CKD(经办人)

填写后请发送至就近的营业所。我们将回复选型结果。

客户：

贵公司名		部门	
姓名		邮箱	
T E L		F A X	

选型条件：

希望机种			
基本规格	最大行程：	MM、滚珠丝杆导程：	MM
动作条件	移动行程：	MM、移动时间：	s
	设定速度：	mm/s	
	设定加减速速度：	mm/s ² (设定加减速时间：s)	
	重复精度：±	mm	
负载条件	滑块型		活塞杆型
	负载重量：kg		
	安装方式： 水平/壁挂/垂直/吊挂/其他		安装方式： 水平/壁挂/垂直/吊挂/其他
			
	从滑块及导杆中心到负载重心的距离		
	A方向：mm		X方向：mm
	B方向：mm		Y方向：mm
	C方向：mm		Z方向：mm
推压负载： 无 / 有 (N) 动作时 / 停止时 施加在滑块中心的力的方向 ()			
使用环境	环境温度：℃，环境湿度：%		
	环境：		
使用马达	厂商：、型号：		
	马达功率：		
特别记载事项			







选型检查表 → CKD(经办人)

填写后请发送至就近的营业所。我们将回复选型结果。

客户：

贵公司名		部门	
姓名		邮箱	
TEL		FAX	

选型条件：

组合	 X - Y  X - Y (带支撑导向)  X - Z  Y - Z				
	第 1 轴		第 2 轴		
基本规格	组合方向：				
	最长行程：	mm	最长行程：	mm	
	重复精度：±	mm	重复精度：±	mm	
动作条件	移动行程：	mm	移动行程：	mm	
	设定速度：	mm/s	设定速度：	mm/s	
	移动时间：	s	移动时间：	s	
	设定加减速速度：	mm/s ²	设定加减速速度：	mm/s ²	
	设定加减速时间：	s	设定加减速时间：	s	
负载条件	负载重量：		kg		
			从第 2 轴滑块中心到负载重心的距离		
			X - Y时 		
			X - Z、Y-Z时 		
			A方向：		mm
			B方向：		mm
	C方向：		mm		
负载特别记载事项：		负载特别记载事项：			
按压负载	按压负载：无 / 有 (N) 动作时 / 停止时 施加在滑块中心的力的方向 ()		按压负载：无 / 有 (N) 动作时 / 停止时 施加在滑块中心的力的方向 ()		
使用环境	环境温度： ℃、环境湿度： % 环境：				
使用马达	厂商：				
	马达功率： W		马达功率： W		
	型号：		型号：		
	型号：		型号：		
特别记载事项					