





体系表

多轴组合 ※为组件型号。轴的组合同请确认下表。

<双轴组合>

规格	组件型号	组合方式	第1轴	第2轴	第1轴行程	第2轴行程	记载页码
X—Y 	ETS-210	A	ETS-06-10	ETS-05-10	100~800	50~350	166
	ETS-430	A	ETS-12-20	ETS-10-20	100~1050	50~550	
	ETS-440	A	ETS-12-20	ETS-12-20	100~1050	50~550	
	ETS-650	A	ETS-14-20	ETS-13-20	100~1050	50~650	
	ETS-760	A	ETS-17-20	ETS-14-20	100~1250	50~650	
	ETS-870	A	ETS-22-25	ETS-17-20	100~1500	50~750	
G型(带支撑导向) 	ETS-760	G	ETS-17-20	ETS-14-20	100~1250	200~850	204
	ETS-870	G	ETS-22-25	ETS-17-20	100~1500	200~1050	
X—Z 	ETS-650	P	ETS-14-20	ETS-13-10	100~1050	50~550	218
	ETS-760	P	ETS-17-20	ETS-14-10	100~1250	50~650	
	ETS-880	P	ETS-22-25	ETS-22-05	100~1500	50~950	
Y—Z 	ETS-530	F	ETS-13-20	ETS-10-10	100~1050	50~350	232
	ETS-640	F	ETS-14-20	ETS-12-10	100~1050	50~350	
	ETS-760	F	ETS-17-20	ETS-14-10	100~1250	50~550	

推荐安装伺服马达一览表

符号	厂商	系列	100W ※2 (ETS-05/06/10/12/13系列)
M	三菱电机	MELSERVO J4	HG-KR13
		MELSERVO J5	HK-KT_13W
M	台达电子	ECMA-C ※1	ECMA-C10401
M	山洋	SANMOTION R	R2□A04010
Y	安川电机	Σ-V	SGMJV-01
Y	基恩士	SV	SV-□010
P	松下	MINAS A5	MSMD01
O	欧姆龙	G5	R88M-K10030

符号	厂商	系列	200W ※2※3 (ETS-10/12/13/14系列)	400W (ETS-13/14/17系列)	750W ※4 (ETS-17/22系列)
M	三菱电机	MELSERVO J4	HG-KR23	HG-KR43	HG-KR73
		MELSERVO J5	HK-KT_23W	HK-KT_43W	HK-KT_7M3W
M	台达电子	ECMA-C ※1	ECMA-C10602	ECMA-C10604	ECMA-C10807
M	山洋	SANMOTION R	R2□A06020	R2□A06040	—
Y	安川电机	Σ-V	SGMJV-02	SGMJV-04	SGMJV-08
Y	基恩士	SV	SV-□020	SV-□040	SV-□075
P	松下	MINAS A5	MSMD02	MSMD04	MSMD08
O	欧姆龙	G5	R88M-K20030	R88M-K40030	R88M-K75030

※ 关于上述以外的马达及其它马达厂商产品的安装，请咨询本公司。


※1 ECMA系列(有刹车)不支持“内置安装”。

※2 采用ETS-12的“内置安装”时，如使用欧姆龙生产的马达请咨询本公司。


※3 ETS-10、12的200W不支持“内置安装”。 ※4 ETS-17的750W不支持“内置安装”。

双轴组合可搬送重量


■ X-Y轴(A型・G型)



■ X-Z轴(P型)



■ Y-Z轴(F型)



EBS
EBR
ETS
ETS Multi-Axis
ECS
ETV
ECV
EKS
EBS
EBR
ETS
ECS

伺服马达对应

步进马达对应

使用
注意事项