



EBS/EBR选型检查表 → CKD(经办人)

填写后请发送至就近的营业所。我们将回复选型结果。

客户：

贵公司名		部门	
姓名		邮箱	
TEL		FAX	

选型条件：

希望机种	(EBS/EBR) —		
基本规格	最长行程： mm、滚珠丝杆导程： mm		
动作条件	移动行程： mm、移动时间： s		
	设定速度： mm/s		
	设定加减速速度： mm/s ² (设定加减速时间： s)		
	重复精度： ± mm		
负载条件	滑块型		活塞杆型
	负载重量： kg		
	安装方式： 水平/壁挂/垂直/吊装/其他		安装方式： 水平/壁挂/垂直/吊装/其他
			
	从滑块和活塞杆中心到负载重心的距离		
	A方向： mm		X方向： mm
	B方向： mm		Y方向： mm
	C方向： mm		Z方向： mm
推压负载： 无 / 有 (N) 动作时 / 停止时 施加在滑块中心的力的方向 ()			
使用环境	环境温度： °C、环境湿度： %		
	环境：		
接口规格	并行I/O / IO-Link / CC-Link/ EtherCAT/ EtherNet/IP		
特别记载事项			