


各安装方式的允许力矩和允许悬挂长度(EKS系列)

【水平安装时】



【允许悬挂长度】

●EKS-08

马达 安装	加减速 速度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm		
				A	B	C
直接 安装	0.15	20	20.5	800	190	320
			41.5	760	90	140
			83.5	310	30	60
		40	4.5	800	680	800
			9.5	800	330	540
			19	800	150	260
	1	20	12	800	340	480
			24.5	380	160	230
			49	160	70	110
		40	4	800	780	770
			8	550	380	380
			16.5	250	180	190
折回 安装	0.15	20	3.5	800	800	800
			7	800	610	710
			14	430	300	350
		40	2	800	800	800
			4	690	760	600
			8.5	320	370	300
	1	20	19.5	800	200	330
			39.5	800	90	150
			79.5	340	40	60
		40	4.5	800	720	800
			9	800	350	580
			18	800	160	270

※导程20mm为 行程：700mm
额定速度：1000mm/s时的值
导程40mm为 行程：700mm
额定速度：2000mm/s时的值


●EKS-10

马达 安装	加减速 速度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm		
				A	B	C
直接 安装	0.15	25	42.5	1000	200	350
			85.5	890	90	160
			171.5	360	30	60
		50	10	1000	680	1000
			20	1000	330	590
			40	1000	150	280
	1	25	16	1000	560	770
			32	590	270	380
			64.5	260	120	180
		50	4.5	1000	1000	1000
			9.5	970	710	690
			19	450	340	350
折回 安装	0.15	25	4	1000	1000	1000
			8	1000	1000	1000
			16	770	560	640
		50	1.5	1000	1000	1000
			3.5	1000	1000	1000
			7	820	980	740
	1	25	40	1000	210	380
			80.5	960	90	170
			161.5	400	40	70
		50	9	1000	730	1000
			18.5	1000	350	630
			37.5	1000	160	300
折回 安装	25	1	11	1000	830	1000
			22	890	400	560
			44	410	190	280
	50	1	3	1000	1000	1000
			6.5	1000	1000	1000
			13	690	510	510
折回 安装	2	50	1	1000	1000	1000
			2.5	1000	1000	1000

※导程25mm为 行程：900mm
额定速度：1250mm/s时的值
导程50mm为 行程：900mm
额定速度：2500mm/s时的值

各安装方式的允许力矩和允许悬挂长度(EKS系列)

【壁挂安装时】



【允许悬挂长度】

●EKS-04

马达 安装	加减速 度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm		
				A	B	C
直接 安装	0.15	10	2.5	360	210	400
			5.5	150	90	400
			11	50	30	400
		16	2	360	220	400
			4	150	90	400
			8.5	50	30	350
	1	10	2.5	360	230	400
			5	160	100	400
			10	50	30	180
		16	1.5	340	250	400
			3.5	150	110	310
			7.5	50	40	120
折回 安装	0.15	10	2	340	250	400
			4.5	150	110	270
			9.5	50	40	110
		16	1.5	300	270	400
			3.5	130	120	200
			7	50	40	80
	2	10	2.5	360	210	400
			5.5	150	90	400
			11	50	30	400
		16	2	360	220	400
			4	150	90	400
			8.5	50	30	350

※导程10mm为 行程：550mm
额定速度：500mm/s时的值
导程16mm为 行程：550mm
额定速度：800mm/s时的值

●EKS-05

马达 安装	加减速 度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm		
				A	B	C
直接 安装	0.15	10	4.5	430	200	500
			9.5	190	80	500
			19.5	70	30	500
		20	1.5	500	340	500
			3.5	320	160	500
			7.5	130	60	500
	1	10	4.5	410	210	500
			9	180	90	390
			18	60	30	160
		20	1.5	490	340	500
			3.5	220	150	360
			7.5	90	60	150
折回 安装	0.15	10	1.5	500	500	500
			3.5	420	260	500
			7.5	190	120	290
		20	1	500	470	500
			2.5	240	220	320
			5.5	100	90	140
	2	10	4.5	430	200	500
			9.5	190	80	500
			19.5	70	30	500
		20	1.5	500	340	500
			3.5	320	160	500
			7.5	130	60	500

※导程10mm为 行程：600mm
额定速度：500mm/s时的值
导程16mm为 行程：600mm
额定速度：1000mm/s时的值


●EKS-06

马达 安装	加减速 度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm		
				A	B	C
直接 安装	0.15	20	5	480	250	600
			10.5	210	100	600
			21.5	70	30	350
		30	5	510	260	600
			10	220	110	600
			20.5	80	40	390
	1	20	4.5	420	290	600
			9	180	130	320
			18.5	60	40	120
		30	3.5	450	400	600
			7	200	180	320
			14	70	70	120
折回 安装	0.15	20	2	600	600	600
			4.5	330	300	450
			9	140	130	200
		30	1.5	600	600	600
			3.5	310	360	400
			7.5	130	160	170
	2	20	5	480	250	600
			10.5	210	100	600
			21.5	70	30	350
		30	4.5	550	280	600
			9.5	240	120	600
			19	90	40	440

※导程20mm为 行程：650mm
额定速度：1000mm/s时的值
导程30mm为 行程：650mm
额定速度：1500mm/s时的值

各安装方式的允许力矩和允许悬挂长度(EKS系列)

【壁挂安装时】



【允许悬挂长度】

●EKS-08

马达 安装	加减速 度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm		
				A	B	C
直接 安装	0.15	20	11.5	570	320	800
			23.5	250	140	800
			47.5	90	50	480
		40	4.5	800	640	800
			9.5	530	300	800
			19	230	130	800
	1	20	10.5	510	370	800
			21	220	160	430
			42	80	60	170
		40	4	700	740	800
			8	330	350	520
			16.5	140	150	220
折回 安装	0.15	20	3.5	800	800	800
			7	640	580	800
			14	290	270	420
		40	2	800	800	800
			4	510	710	670
			8.5	230	330	310
	1	20	11.5	570	320	800
			23.5	250	140	800
			47.5	90	50	480
		40	4.5	800	680	800
			9	560	320	800
			18	240	140	800
折回 安装	0.15	20	9.5	560	410	800
			19	250	180	470
			38.5	90	70	190
		40	3	800	800	800
			6.5	410	440	650
			13.5	180	190	290
	1	20	1.5	800	800	800
			3	800	800	800
			6.5	690	630	800
		40	1.5	800	800	800
			3	750	800	800
			6	350	490	460

※导程20mm为 行程：700mm
额定速度：1000mm/s时的值
导程40mm为 行程：700mm
额定速度：2000mm/s时的值

●EKS-10


马达 安装	加减速 度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm		
				A	B	C
直接 安装	0.15	25	21	730	390	1000
			42	310	170	1000
			84	110	60	680
		50	10	1000	640	1000
			20	550	290	1000
			40	220	120	1000
	1	25	16	700	520	1000
			32	310	230	550
			64.5	120	90	220
		50	4.5	1000	1000	1000
			9.5	600	670	920
			19	270	300	410
折回 安装	0.15	25	4	1000	1000	1000
			8	1000	1000	1000
			16	550	520	750
		50	1.5	1000	1000	1000
			3.5	1000	1000	1000
			7	620	920	800
	1	25	21	730	390	1000
			42	310	170	1000
			84	110	60	680
		50	9	1000	680	1000
			18.5	590	310	1000
			37.5	250	130	1000
折回 安装	0.15	25	11	1000	790	1000
			22	490	370	850
			44	210	150	380
		50	3	1000	1000	1000
			6.5	910	1000	1000
			13	420	470	650
	1	25	1	1000	1000	1000
			2.5	1000	1000	1000
			2.5	1000	1000	1000
		50	1	1000	1000	1000
			2.5	1000	1000	1000
			2.5	1000	1000	1000

※导程25mm为 行程：900mm
额定速度：1250mm/s时的值
导程50mm为 行程：900mm
额定速度：2500mm/s时的值

EBS
EBR
ETS
ETSMultiAxis
ECS
ETV
ECV
EKS
EBS
EBR
ETS
ECS

使用
注意
事项

【垂直安装时】



【允许悬挂长度】

●EKS-04

马达 安装	加减速 度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm	
				A	C
直接 安装	0.15	10	2	290	290
			4	130	130
			8.5	50	50
		16	1.5	270	270
			3.5	120	120
			7	50	50
	1	10	2	270	270
			4	120	120
			8.5	50	50
		16	1.5	270	270
			3	120	120
			6.5	50	50
	2	10	2	280	280
			4	130	130
			8	50	50
		16	1	290	290
			2.5	130	130
			5.5	50	50
折回 安装	0.15	10	2	290	290
			4	130	130
			8.5	50	50
		16	1.5	270	270
			3.5	120	120
			7	50	50
	1	10	2	270	270
			4	120	120
			8.5	50	50
		16	1.5	270	270
			3	120	120
			6.5	50	50
	2	10	1.5	350	350
			3	160	160
			6.5	70	70
		16	1	360	360
			2	170	170
			4.5	70	70

※导程10mm为	行程：550mm 额定速度：500mm/s时的值
导程16mm为	行程：550mm 额定速度：800mm/s时的值

●EKS-05

马达 安装	加减速 度G	导程	重量 kg	悬挂量mm	
				A	C
直接 安装	0.15	10	3	320	320
			6	140	140
			12.5	60	60
		20	1.5	420	420
			3	190	190
			6	80	80
	1	10	3	320	320
			6	140	140
			12	60	60
		20	1	400	400
			2.5	190	190
			5.5	80	80
	2	10	1	500	500
			2.5	370	370
			5	170	170
		20	1.5	280	280
			3.5	120	120
			—	—	—
折回 安装	0.15	10	2.5	350	350
			5.5	160	160
			11.5	60	60
		20	1	460	460
			2.5	210	210
			5.5	90	90
	1	10	2.5	370	370
			5	170	170
			10.5	70	70
		20	1	500	500
			2	240	240
			4.5	100	100
	2	10	1	500	500
			2	470	470
			4	220	220
		20	1.5	330	330
			3	150	150
			—	—	—

※导程10mm为	行程：600mm 额定速度：500mm/s时的值
导程16mm为	行程：600mm 额定速度：1000mm/s时的值


●EKS-06

马达 安装	加减速 度G	导程	重量 kg	悬挂量mm	
				A	C
直接 安装	0.15	20	3	440	440
			6	200	200
			12.5	80	80
		30	2	600	600
			4	340	340
			8	150	150
	1	20	2.5	450	450
			5.5	210	210
			11	90	90
		30	1.5	600	600
			3	330	330
			6.5	150	150
	2	20	1.5	600	600
			3	370	370
			6	170	170
		30	1	600	600
			2	420	420
			4.5	190	190
折回 安装	0.15	20	2.5	510	510
			5.5	240	240
			11	100	100
		30	1.5	600	600
			3.5	390	390
			7	180	180
	1	20	2	560	560
			4.5	260	260
			9	110	110
		30	1	600	600
			2.5	440	440
			5	200	200
	2	20	1	600	600
			2.5	450	450
			—	—	—
		30	1.5	600	600
			3	310	310
			—	—	—

※导程20mm为	行程：650mm 额定速度：1000mm/s时的值
导程30mm为	行程：650mm 额定速度：1500mm/s时的值

各安装方式的允许力矩和允许悬挂长度(EKS系列)

【垂直安装时】



【允许悬挂长度】

●EKS-08

马达 安装	加减速 度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm	
				A	C
直接 安装	0.15	20	6	670	670
			12	320	320
			24.5	140	140
		40	2.5	800	800
			5.5	520	520
			11.5	240	240
	1	20	5	690	690
			10.5	330	330
			21.5	150	150
		40	2	800	800
			4	510	510
			8.5	240	240
	2	20	2	800	800
			4	800	800
			8.5	380	380
		40	1	800	800
			2.5	670	670
			5.5	320	320
折回 安装	0.15	20	5.5	730	730
			11	350	350
			22.5	160	160
		40	2.5	800	800
			5	610	610
			10	290	290
	1	20	4.5	800	800
			9	400	400
			18	180	180
		40	1.5	800	800
			3.5	630	630
			7	300	300
	2	20	1.5	800	800
			3.5	800	800
			—	—	—
		40	1	800	800
			2	800	800
			4	450	450

※导程20mm为 行程：700mm
额定速度：1000mm/s时的值
导程40mm为 行程：700mm
额定速度：2000mm/s时的值

●EKS-10

马达 安装	加减速 度 G	导程	重量 kg	悬挂量mm	
				A	C
直接 安装	0.15	25	9	950	950
			18.5	450	450
			37	200	200
		50	4	1000	1000
			8.5	760	760
			17	360	360
	1	25	7	1000	1000
			14	530	530
			28	240	240
		50	2.5	1000	1000
			5	850	850
			10.5	400	400
	2	25	2	1000	1000
			4.5	1000	1000
			9.5	720	720
		50	1	1000	1000
			2.5	1000	1000
			5	730	730
折回 安装	0.15	25	8	1000	1000
			16	520	520
			32.5	240	240
		50	3.5	1000	1000
			7	900	900
			14.5	430	430
	1	25	5	1000	1000
			10.5	720	720
			21	340	340
		50	1.5	1000	1000
			3.5	1000	1000
			7.5	580	580
	2	50	1	1000	1000
			2	1000	1000

※导程25mm为 行程：900mm
额定速度：1250mm/s时的值
导程50mm为 行程：900mm
额定速度：2500mm/s时的值

EBS
EBR
ETS
ETSMultiAxis
ECS
ETV
ECV
EKS
EBS
EBR
ETS
ECS

伺服马达对应
步进马达对应

使用
注意事项

各加减速速度可搬送重量表

【EKS系列(马达直接安装)】

※ 下表记载了各加减速速度下的最大可搬送重量。
请确认符合需求动作条件的机种

水平安装时

单位：kg

机种	导程	加减速速度(G)					
		0.15	0.3	0.5	1	1.5	2
EKS-04	10	19	19	19	19	18	12
	16	14	14	14	14	11.5	8.5
EKS-05	10	26	26	26	25.5	13.5	7.5
	20	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.5
EKS-06	20	47.5	47.5	42	27	15	9
	30	20.5	20.5	20.5	14	10	7.5
EKS-08	20	83.5	83.5	83.5	49	25.5	14
	40	19	19	19	16.5	11	8.5
EKS-10	25	171.5	171.5	118.5	64.5	33.5	16
	50	40	40	40	19	11	7

※ 有时也可对应2G以上。请咨询本公司。

壁挂安装时

单位：kg

机种	导程	加减速速度(G)					
		0.15	0.3	0.5	1	1.5	2
EKS-04	10	11	10.5	10.5	10	10	9.5
	16	8.5	8.5	8	7.5	7	7
EKS-05	10	19.5	19	19	18	13.5	7.5
	20	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5.5
EKS-06	20	21.5	21	20	18.5	15	9
	30	20.5	19.5	18	14	10	7.5
EKS-08	20	47.5	46.5	45	42	25.5	14
	40	19	19	19	16.5	11	8.5
EKS-10	25	84	79.5	76	64.5	33.5	16
	50	40	40	40	19	11	7

※ 有时也可对应2G以上。请咨询本公司。

垂直安装时

单位：kg

机种	导程	加减速速度(G)					
		0.15	0.3	0.5	1	1.5	2
EKS-04	10	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8
	16	7	7	7	6.5	6.5	5.5
EKS-05	10	12.5	12.5	12.5	12	8	5
	20	6	6	6	5.5	5	3.5
EKS-06	20	12.5	12.5	12	11	8.5	6
	30	8	8	7.5	6.5	5.5	4.5
EKS-08	20	24.5	24	23.5	21.5	14.5	8.5
	40	11.5	11	10.5	8.5	7	5.5
EKS-10	25	37	35.5	33.5	28	19	9.5
	50	17	16	14.5	10.5	7.5	5

※ 有时也可对应2G以上。请咨询本公司。

各加减速速度可搬送重量表

【EKS系列(马达折回安装)】

※ 下表记载了各加减速速度下的最大可搬送重量。
请确认符合需求动作条件的机种

水平安装时

单位：kg

机种	导程	加减速速度(G)					
		0.15	0.3	0.5	1	1.5	2
EKS-04	10	19	19	19	19	15.5	10.5
	16	14	14	14	14	10.5	7.5
EKS-05	10	26	26	26	22	11.5	6
	20	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5
EKS-06	20	44.5	44.5	41	20.5	10	4.5
	30	19	19	19	11	7.5	5
EKS-08	20	79.5	79.5	79.5	38.5	17	6.5
	40	18	18	18	13.5	8.5	6
EKS-10	25	161.5	150	92.5	44	16.5	0.5
	50	37.5	37.5	37.5	13	6	2.5

※ 有时也可对应2G以上。请咨询本公司。

壁挂安装时

单位：kg

机种	导程	加减速速度(G)					
		0.15	0.3	0.5	1	1.5	2
EKS-04	10	11	10.5	10.5	10	10	9.5
	16	8.5	8.5	8	7.5	7	7
EKS-05	10	19.5	19	19	18	11.5	6
	20	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	5
EKS-06	20	21.5	21	20	18.5	10	4.5
	30	19	19	18	11	7.5	5
EKS-08	20	47.5	46.5	45	38.5	17	6.5
	40	18	18	18	13.5	8.5	6
EKS-10	25	84	79.5	76	44	16.5	0.5
	50	37.5	37.5	37.5	13	6	2.5

※ 有时也可对应2G以上。请咨询本公司。

垂直安装时

单位：kg

机种	导程	加减速速度(G)					
		0.15	0.3	0.5	1	1.5	2
EKS-04	10	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	6.5
	16	7	7	7	6.5	6	4.5
EKS-05	10	11.5	11.5	11.5	10.5	6.5	4
	20	5.5	5.5	5	4.5	4.5	3
EKS-06	20	11	11	10.5	9	5.5	2.5
	30	7	7	6.5	5	4.5	3
EKS-08	20	22.5	21.5	20.5	18	9.5	3.5
	40	10	10	9	7	5.5	4
EKS-10	25	32.5	30.5	28	21	8.5	—
	50	14.5	14	12.5	7.5	4	2

※ 有时也可对应2G以上。请咨询本公司。