


高精度

重复精度 $\pm 0.04\text{mm}$ 直线性F.S. $\pm 0.5\%$

采用新的传感器方式,通过一体型实现全新的高重复精度和直线性。

示意图。




一体构造

业界
创新

采用耐振动、耐冲击优异的LVDT※方式的传感器。
本体内置位移传感器,凭借一体构造实现了高精度。


※LVDT是Linear Variable Differential Transformer的简称,是将机械性的位移转换为电气信号并输出的传感器。



使用事例

工件种类判定

可瞬间判定微小的工件种类差异。



正在判别带“C”字的工件。

预防维护

可根据输出的变化来监控
夹持爪及夹具的异常磨损
和变形,防止设备及机器人
损坏。

