


Part3R
Part2
Part1
供液
无金属
流量特性
大口徑
聚氯
乙烯
排液
Part3RN
Part2
供液
无金属
大口徑
单体
回吸
气控
阀一
体
先导
减压
阀
手动
电动
流量
调节
阀
手动
微
小流
量
精
致液
位
开
关
关
联元
件



大口徑化学液体用手动閥

LYX Series

对应大口徑1.5" PFA配管

RoHS

出口贸易管理令适用品

規格

项 目		LYX-1381	
使用流体		化学液体、纯水、空气、氮气(注1)	
流体温度		℃	10~35
耐压力		MPa	0.8
使用压力(A→B)		MPa	0~0.4
使用压力(B→A)		MPa	0~0.4
弁座漏れ		cm³/min	0(水压)
背压		MPa	0~0.4
周围温度		℃	5~35
頻度			4次/分钟以下
取付姿勢			自由
配管方式		OD1・1/2" SUPER 300型柱形接头P系列 1½"×1½/64"配管连接	
通径			φ40
Cv値			24
控制部	控制压力	MPa	0.5~0.6
	控制口		Rc1/8
質量		kg	5.3

注1：请确认产品构成材料与所使用流体、环境气体的适用性后，再使用。

型号表示方法

LYX - 1381 - 12BJ - M


机种型号

A 流体

符号	内 容
A 流体	
无符号	标准
M	氨水用

内部结构及部件一览表

●LYX-1381




编号	部件名称	材质(按流体符号区分)	
		标准	M
1	旋钮	PE	
2	阀轴	SUS304(带氟树脂膜)	
3	罩盖	PP	
4	活塞杆	PP	

材质和构造可能因型号而异。
详情请垂询本公司。

⚠ 使用前请务必阅读卷头第9~18页的使用注意事项。

外形尺寸图

● 手动阀



Part3R
Part2
Part1
供液
气控阀
无金属
流量特性
大口径
聚氯 乙烯
排液
Part3RN
Part2
手动阀
供液
无金属
大口径
单体
回吸阀
气控阀 一体
减压阀
先导
手动
电动
流量 调节阀
手动
手动微 小流量
精致液位 开关
关联元件