


长寿命

优化气缸部密封件部的设计, 阀采用长寿命4G系列, 实现了以往2倍以上的耐久性。


以往的
2倍以上



气缸部: HP系列技术

- 采用特殊配方的耐磨损性密封件
- 采用长寿命润滑脂
- 优化密封性能


动作次数



储气罐

可紧凑地安装到储气罐上。
储气罐可从5L、10L两种规格中选择。

储气罐
2种尺寸
可供选择



高可靠性

采用本公司以往产品ABP-12的独特技术, 实现了稳定运转。

低噪音


通过无金属冲击部, 与本公司以往产品相比, 降低了10dB。
※取决于本公司测量条件。

与以往相比
10dB
降低

安装方向自由


可使用支撑件根据布局进行安装。
配管的伸出也可从3个方向中选择。

配管伸出
3个方向
可供选择



安装支撑件


配管可从3个面伸出



可自由安装

无需电源即可产生 一次侧压力2倍的高压空气

仅需在现有压缩空气设备的
所需位置进行增压, 有助于工厂节能
采用长寿命元件, 降低了工厂的总成本



使用事例

●机械手用卡爪夹持力增加



●狭小部的气缸推力增加

