




储气罐（关联元件） AT2Series


JIS 符号



规格

项目	AT2-05S	AT2-10S
使用流体	压缩空气	
最高使用压力 MPa	0.99	
水压试验压力 MPa	1.5	
环境温度 °C	0~50(但是, 不得冻结)	
内部容积 L	5	10
配管口径	Rc3/8	
材质	不锈钢	
重量 kg	7.3	10.5


型号表示方法



符号	内 容
① 内部容积	
05	5L
10	10L

外形尺寸图

●AT2-05S



●AT2-10S

