空气过滤器：禁铜规格

F1000・F3000 F4000・F6000・F8000 -W Series

禁铜处理　　标准为禁铜规格。

● 配管口径：1/8～1

JIS符号

RoHS　CAD

型号表示方法

F1000 - 6 ○ - W - Z - ○ - A6W ○

Ⓐ机种型号　（白色型）　Ⓖ支撑件（附带）

※关于选择项的说明，请参阅第30页。

符号	内　容	Ⓐ机种型号 F1000	F3000	F4000	F6000	F8000
Ⓑ配管口径						
6	1/8	●				
8	1/4	●	●	●		
10	3/8		●	●		
15	1/2			●		
20	3/4				●	●
25	1				●	●
Ⓒ配管螺纹种类						注2
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●	●	●
Ⓓ选择项						注3
排水 无符号	带手动排水旋钮	●	●	●	●	●
滤杯 无符号	聚碳酸酯滤杯	●	●	●	●	●
材质 Z	尼龙滤杯	●	●	●	●	●
滤芯 无符号	5μm	●	●	●	●	●
滤芯 Y	0.3μm(精密型)		●	●	●	●
压差检测 无符号	无压差检测口	●	●	●	●	●
压差检测 Q	带压差检测口(Rc1/4)				●	●
流体方向 无符号	标准流向(左→右)	●	●	●	●	●
流体方向 X1	逆流(右→左)	●	●	●	●	●
Ⓔ表示单位						
无符号	MPa表示(Rc螺纹)、psi表示(NPT螺纹)、bar表示(G螺纹)	●	●	●	●	●
J1	MPa表示(NPT、G螺纹)	●	●	●	●	●
Ⓕ配管适配器组件(附带)						注4、注5 第350页
无符号	无附带	●	●	●	●	●
A6※W	1/8配管适配器组件	●				
A8※W	1/4配管适配器组件	●	●	●		
A10※W	3/8配管适配器组件	●	●	●		
A15※W	1/2配管适配器组件		●	●		
A20※W	3/4配管适配器组件			●	●	●
A25※W	1配管适配器组件				●	●
A32※W	1 1/4配管适配器组件				●	●
※接头螺纹种类						
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●	●	●
Ⓖ支撑件(附带)						第346页
无符号	无附带	●	●	●	●	●
BW	C形支撑件	●	●	●	●	●

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参阅第106～113页。

注2：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT、排水口(带金属滤杯的自动排水)。

注3：请在排水、滤杯材质、滤芯各个选择项下进行选择。选择多个项目的选择项时，请按从上到下顺序记载。

注4：配管适配器组件与C形支撑件无法同时使用。

注5：配管适配器组件附带连接件组件。