

特性表

【适用机种：RGISO50, RGIT063】										
产品规格	马达型号 (NISSEI)	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs(rpm)		输出轴允许扭矩 Trr(N・m)		马达惯性力矩 Jm(kg・m ²)	重量 (kg)	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
小型	F3S20N20-MMO1TNNTNX	0.1	20	75	90	11	8.6	4.8×10 ⁻⁴	6.5	
	F3S20N25-MMO1TNNTNX		25	60	72	13	11			
	F3S20N30-MMO1TNNTNX		30	50	60	16	13			
	F3S20N40-MMO1TNNTNX		40	37.5	45	21	18			
	F3S20N50-MMO1TNNTNX		50	30	36	25	22			
	F3S20N60-MMO1TNNTNX		60	25	30	31	25			
	F3S25N10-MMO2TNNTNX	0.2	10	150	180	11	9.2	5.3×10 ⁻⁴	8.5	
	F3S25N15-MMO2TNNTNX		15	100	120	17	14			
	F3S25N20-MMO2TNNTNX		20	75	90	23	19			
	F3S25N25-MMO2TNNTNX		25	60	72	27	24			
	F3S25N30-MMO2TNNTNX		30	50	60	33	27			
	F3S25N40-MMO2TNNTNX		40	37.5	45	44	37			
	F3S25N50-MMO2TNNTNX		50	30	36	55	46			
	F3S25N60-MMO2TNNTNX		60	25	30	67	55			
【适用机种：RGISO63, RGIT080】										
产品规格	马达型号 (NISSEI)	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs(rpm)		输出轴允许扭矩 Trr(N・m)		马达惯性力矩 Jm(kg・m ²)	重量 (kg)	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
滑台型	F3S25N20-MMO2TNNTNX	0.2	20	75	90	23	19	5.3×10 ⁻⁴	8.5	
	F3S25N25-MMO2TNNTNX		25	60	72	27	24			
	F3S25N30-MMO2TNNTNX		30	50	60	33	27			
	F3S25N40-MMO2TNNTNX		40	37.5	45	44	37			
	F3S25N50-MMO2TNNTNX		50	30	36	55	46			
	F3S25N60-MMO2TNNTNX		60	25	30	67	55			
	F3S30N10-MMO4TNNTNX	0.4	10	150	180	23	19	1.1×10 ⁻³	11.5	
	F3S30N15-MMO4TNNTNX		15	100	120	33	27			
	F3S30N20-MMO4TNNTNX		20	75	90	44	37			
	F3S30N25-MMO4TNNTNX		25	60	72	55	46			
	F3S30N30-MMO4TNNTNX		30	50	60	67	55			
	F3S30N40-MMO4TNNTNX		40	37.5	45	88	74			
	F3S30N50-MMO4TNNTNX		50	30	36	111	92			
	F3S30N60-MMO4TNNTNX		60	25	30	133	111			
【适用机种：RGISO80, RGIT110】										
产品规格	马达型号 (NISSEI)	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs(rpm)		输出轴允许扭矩 Trr(N・m)		马达惯性力矩 Jm(kg・m ²)	重量 (kg)	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
并杆凸轮单元	F3S30N20-MMO4TNNTNX	0.4	20	75	90	44	37	1.1×10 ⁻³	11.5	
	F3S30N25-MMO4TNNTNX		25	60	72	55	46			
	F3S30N30-MMO4TNNTNX		30	50	60	67	55			
	F3S30N40-MMO4TNNTNX		40	37.5	45	88	74			
	F3S30N50-MMO4TNNTNX		50	30	36	111	92			
	F3S30N60-MMO4TNNTNX		60	25	30	133	111			
	F3S35N10-MD08TNNTNX	0.75	10	150	180	41	34	3.2×10 ⁻³	21	
	F3S35N15-MD08TNNTNX		15	100	120	63	52			
	F3S35N20-MD08TNNTNX		20	75	90	83	70			
	F3S35N25-MD08TNNTNX		25	60	72	104	86			
	F3S35N30-MD08TNNTNX		30	50	60	124	104			
	F3S35N40-MD08TNNTNX		40	37.5	45	166	138			
	F3S35N50-MD08TNNTNX		50	30	36	208	173			
	F3S35N60-MD08TNNTNX		60	25	30	249	208			
【适用机种：RGIS110, RGIT140】										
产品规格	马达型号 (NISSEI)	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs(rpm)		输出轴允许扭矩 Trr(N・m)		马达惯性力矩 Jm(kg・m ²)	重量 (kg)	
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			
选择项	F3S35N20-MD08TNNTNX	0.75	20	75	90	83	70	3.2×10 ⁻³	21	
	F3S35N25-MD08TNNTNX		25	60	72	104	86			
	F3S35N30-MD08TNNTNX		30	50	60	124	104			
	F3S35N40-MD08TNNTNX		40	37.5	45	166	138			
	F3S35N50-MD08TNNTNX		50	30	36	208	173			
	F3S35N60-MD08TNNTNX		60	25	30	249	208			
	F3S45N10-MD15TNNTNX	1.5	10	150	180	83	70	6.2×10 ⁻³	35.5	
	F3S45N15-MD15TNNTNX		15	100	120	124	104			
	F3S45N20-MD15TNNTNX		20	75	90	166	138			
	F3S45N25-MD15TNNTNX		25	60	72	208	173			
	F3S45N30-MD15TNNTNX		30	50	60	249	208			
	F3S45N40-MD15TNNTNX		40	37.5	45	332	276			
	F3S45N50-MD15TNNTNX		50	30	36	416	345			
	F3S45N60-MD15TNNTNX		60	25	30	498	416			

【适用机种:RGIS140, RGIT180】

马达型号 (NISSEI)	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs (rpm)		输出轴允许扭矩 Trr (N · m)		马达惯性力矩 Jm (kg · m²)	重量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
F3S45N20-MD15TNNTNX	1.5	20	75	90	166	138	6.2×10 ⁻³	35.5
F3S45N25-MD15TNNTNX		25	60	72	208	173		
F3S45N30-MD15TNNTNX		30	50	60	249	208		
F3S45N40-MD15TNNTNX		40	37.5	45	332	276		
F3S45N50-MD15TNNTNX		50	30	36	416	345		
F3S45N60-MD15TNNTNX		60	25	30	498	416		
马达型号 (禧丰链条)	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs (rpm)		输出轴允许扭矩 Trr (N · m)		马达惯性力矩 Jm (kg · m²)	重量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
HMTR220-45H10 F1S5	2.2	10	150	180	122	102	8.8×10 ⁻³	43
HMTR220-45H15 F1S5		15	100	120	182	152		
HMTR220-45H20 F1S5		20	75	90	244	203		
HMTR220-45H25 F1S5		25	60	72	290	242		
HMTR220-45H30 F1S5		30	50	60	349	290		
HMTR220-45H40 F1S5		40	37.5	45	465	387		
HMTR220-45H50 F1S5		49.286	30	36	581	484		
HMTR220-45H60 F1S5		60	25	30	697	581		

【适用机种:RGIS180, RGIT250】

马达型号 (SEW)	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs (rpm)		输出轴允许扭矩 Trr (N · m)		马达惯性力矩 Jm (kg · m²)	重量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
SHF 67 DRN 100L4 1/20.37	2.2	20.37	72	86	260	220	11.2×10 ⁻³	63
SHF 67 DRN 100L4 1/23.33		23.33	63	75	290	240		
SHF 67 DRN 100L4 1/26.93		26.93	54	65	330	280		
SHF 67 DRN 100L4 1/29.63		29.63	49	59	360	300		
SHF 67 DRN 100L4 1/34.80		34.80	42	50	420	350		
SHF 67 DRN 100L4 1/36.85		36.85	40	48	440	370		
SHF 67 DRN 100L4 1/41.89		41.89	35	42	500	420		
SHF 67 DRN 100L4 1/46.40		46.40	31	38	550	460		
SHF 77 DRN 112M4 1/12.07	3.7	12.07	122	146	270	230	17.8×10 ⁻³	93
SHF 77 DRN 112M4 1/15.28		15.28	96	115	340	290		
SHF 77 DRN 112M4 1/20.99		20.99	70	84	460	390		
SHF 77 DRN 112M4 1/25.07		25.07	59	70	540	450		
SHF 77 DRN 112M4 1/28.41		28.41	52	62	610	510		
SHF 77 DRN 112M4 1/32.38		32.38	45	54	690	580		
SHF 77 DRN 112M4 1/35.94		35.94	41	49	760	640		
SHF 77 DRN 112M4 1/41.07		41.07	36	43	860	730		
SHF 77 DRN 112M4 1/43.33		43.33	34	41	910	770		
SHF 77 DRN 112M4 1/49.38		49.38	30	36	1030	870		
SHF 77 DRN 112M4 1/53.87		53.87	27	33	1120	950		
SHF 77 DRN 112M4 1/56.92		56.92	26	31	1040	880		

【适用机种:RGIS250】

马达型号 (SEW)	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs (rpm)		输出轴允许扭矩 Trr (N · m)		马达惯性力矩 Jm (kg · m²)	重量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
SHF 87 DRN 132S4 1/19.70	5.5	19.7	74	89	660	550	24.1×10 ⁻²	150
SHF 87 DRN 132S4 1/25.50		25.5	57	69	850	710		
SHF 87 DRN 132S4 1/31.43		31.43	47	56	1020	850		
SHF 87 DRN 132S4 1/34.96		34.96	42	50	1130	940		
SHF 87 DRN 132S4 1/39.10		39.1	37	45	1260	1050		
SHF 87 DRN 132S4 1/44.03		44.03	33	40	1410	1180		
SHF 87 DRN 132S4 1/47.91		47.91	31	37	1530	1280		
SHF 87 DRN 132S4 1/57.00		57	26	31	1810	1520		
SHF 87 DRN 132M4 1/10.93	7.5	10.93	134	161	500	420	38.1×10 ⁻²	165
SHF 87 DRN 132M4 1/15.64		15.64	94	113	710	600		
SHF 87 DRN 132M4 1/19.70		19.7	75	89	900	750		
SHF 87 DRN 132M4 1/25.50		25.5	58	69	1150	960		
SHF 87 DRN 132M4 1/31.43		31.43	47	56	1380	1160		
SHF 87 DRN 132M4 1/34.96		34.96	42	50	1530	1280		
SHF 87 DRN 132M4 1/39.10		39.1	38	45	1710	1430		
SHF 87 DRN 132M4 1/44.03		44.03	33	40	1920	1610		

产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

拾放单元
回旋式
直进式

选择项

特性表

【适用機種:RGIB250】

马达型号 〔NISSEI〕	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs (rpm)		输出轴允许扭矩 Trr (N · m)		马达惯性力矩 Jm (kg · m ²)	重量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
F3S45N10-MD22TNNTNX	2.2	10	150	180	122	102	10.5×10 ⁻³	42
F3S45N15-MD22TNNTNX		15	100	120	182	152		
F3S45N20-MD22TNNTNX		20	75	90	244	203		
F3S45N25-MD22TNNTNX		25	60	72	305	254		
F3S45N30-MD22TNNTNX		30	50	60	366	305		51
F3S50N40-MD22TNNTNX		40	37.5	45	487	406		
F3S50N50-MD22TNNTNX		50	30	36	609	508		
F3S50N60-MD22TNNTNX		60	25	30	731	609		
马达型号 〔槽本链条〕	输出 (kW)	实际减速比 (ir)	输出轴转速 Nrs (rpm)		输出轴允许扭矩 Trr (N · m)		马达惯性力矩 Jm (kg · m ²)	重量 (kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
HMTR370-55H10 F1	3.7	10	150	180	205	171	16.7×10 ⁻³	80
HMTR370-55H15 F1		15	100	120	308	256		
HMTR370-55H20 F1		20	75	90	410	341		
HMTR370-55H25 F1		25	60	72	489	407		
HMTR370-55H30 F1		30	50	60	586	489		
HMTR370-55H40 F1		40	37.5	45	782	652		
HMTR370-55H50 F1		50	30	36	977	814		
HMTR370-55H60 F1		60	25	30	1176	977		

产品规格

小型

标准型

滑台型

广角型

基本型

并行凸轮单元

回旋式直立式

拾放单元

选择项