

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末



小爪

● 材质：铁、工程塑料



主要特点

备有适用于各机种的可根据客户工件加工并使用的爪(未热处理爪)。

● 凸台部已加工完成

麻烦的基准部(凸台部)已加工完成。


备有系列产品,以便根据工件形状・尺寸进行选择。

● 小爪材质有2种


备有铁(S50C)和工程塑料(MC尼龙),以便根据工件材质、使用条件进行选择。

标准小爪可对应的機種

CK型




CKA・CKG型




小爪使用示例

卡盘型使用示例


未热处理爪




小型工件用



大型工件用



大小通用工件用



内衬大小通用工件用



型号表示方法 (注：部件调配时，作为1个处理。)

CKA - Y1 - 610


● A 機種名称 ● B 材质 ● C 小爪编号

A 機種名称		B 材质		C 小爪编号	
符号	内 容	符号	内 容	符号	对应機種
CKG	三爪轴承卡盘	Y1	材质S50C	510	CKG-16CS,CKA-15CS,CKF-15CS
CK	三爪长行程卡盘	Y2	材质MC尼龙	520	CKG-25CS,CKA-20CS,CKF-20CS
CKA	三爪薄型卡盘			530	CKG-32CS,CKA-25CS,CKF-25CS
CKF	中空卡盘			540	CKG-40CS,CKA-30CS,CKF-30CS
				610	CKG-25CS,CKA-20CS,CKF-20CS
				620	CKG-32CS,CKA-25CS,CKF-25CS
				630	CKG-40CS,CKA-30CS,CKF-30CS
				710	CKG-50CS,CKA-40CS,CKF-40CS
				720	CK-1CS
				730	CK-1.5CS
				740	CK-2CS
				750	CKA-50CS
				760	CKA-60CS
				770	CKA-70CS

外形尺寸图




● 510~540(外张卡盘用)



※1 Y1：材质S50C
※2 Y2：材质MC尼龙

符号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	重量(g)	
小爪编号	对应機種														Y1 ※1	Y2 ※2
510	CKA-15CS CKG-16CS CKF-15CS	17.5	25	3.5	2.5	2	20	6	8	6	3.5	7	3.5	1	17	5
520	CKA-20CS CKG-25CS CKF-20CS	24	30	4.5	3.5	2	24.5	8	12	8	4.5	9	4.5	1.5	45	11
530	CKA-25CS CKG-32CS CKF-25CS	31	40	4.5	3.5	3	34.5	8	14	10	4.5	10	4.5	1.5	103	21
540	CKA-30CS CKG-40CS CKF-30CS	37	50	6	4.5	4	43	9.5	14	10	6	13	5.5	2	136	30


● 610~630(内张卡盘用)



※1 Y1：材质S50C
※2 Y2：材质MC尼龙

符号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	N	重量(g)	
小爪编号	对应機種															Y1 ※1	Y2 ※2
610	CKA-20CS CKG-25CS CKF-20CS	30	30	4.5	3.5	2	24.5	8	12	8	4.5	9	4.5	1.5	8	65	10
620	CKA-25CS CKG-32CS CKF-25CS	35	40	4.5	3.5	3	34.5	8	14	10	4.5	10	4.5	1.5	8	126	19
630	CKA-30CS CKG-40CS CKF-30CS	45	50	6	4.5	4	43	9.5	14	10	6	13	5.5	2	10.5	188	28

● 710~770



※1 Y1：材质S50C
※2 Y2：材质MC尼龙

符号		A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	重量(g)	
小爪编号	对应機種														Y1 ※1	Y2 ※2
710	CKA-40CS CKG-50CS CKF-40CS	44.5	60	6	5	4	52	11	18	14	6	14	6.5	2	285	43
720	CK-1CS	33.5	50	6	5	4	43	9.5	14	10	6	14	5.5	2	128	19
730	CK-1.5CS	43.5	65	7	6.5	5	56	11	18	14	7	18	6.5	2	302	45
740	CK-2CS	55.5	80	8	7	6	71	14	19	14	8	20	8.5	2	471	70
750	CKA-50CS	51.5	70	6	5	5	58	11	18	14	6	15	6.5	2	402	62
760	CKA-60CS	64	80	8	6	6	68	14	20	16	8	18	9	2	608	94
770	CKA-70CS	74	100	8	7	6	88	14	20	16	8	20	9	2	913	140

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末

CKL2
CKLG2
CKL2-HC
CKH2
CKLB2
CKG
CK
CKA
CKS
CKS-F
CKF
CKJ
CHC

- LCM
- LCR
- LCG
- LCW
- LCX
- STM
- STG
- STS・STL
- STR2
- UCA2
- ULK※
- JSK/M2
- JSG
- JSC3・JSC4
- USSD
- UFCD
- USC
- UB
- JSB3
- LMB
- LML
- HCM
- HCA
- LBC
- CAC4
- UCAC2
- CAC-N
- UCAC-N
- RCS2
- RCC2
- PCC
- SHC
- MCP
- GLC
- MFC
- BBS
- RRC
- GRC
- RV3※
- NHS
- HRL
- LN
- 卡爪
- 卡盘
- 机械卡爪・卡盘
- 缓冲器
- FJ
- FK
- 速度控制器
- 卷末
- CKL2
- CKLG2
- CKL2-HC
- CKH2
- CKLB2
- CKG
- CK
- CKA
- CKS
- CKS-F
- CKF
- CKJ
- CHC

小爪型号表示方法及外形尺寸图

型号表示方法（注：部件调配时，作为1个处理。）


CKL2 - Y1 - 810

A 材质

B 小爪编号

符号	内容
A 材质	
Y1	材质S50C
Y2	材质MC尼龙
符号	对应機種
B 小爪编号	
810	CKL2-20CS,CKLG2-20CS,CKLB2-20CS
820	CKL2-25CS,CKLG2-25CS,CKLB2-25CS
830	CKL2-32CS,CKLG2-32CS,CKLB2-32CS
840	CKL2-40CS,CKLG2-40CS,CKLB2-40CS
850	CKL2-50CS,CKLG2-50CS,CKH2-50CS,CKLB2-50CS
860	CKL2-63CS,CKLG2-63CS,CKH2-63CS,CKLB2-63CS
870	CKL2-80CS,CKLG2-80CS,CKH2-80CS,CKLB2-80CS
880	CKL2-100CS,CKLG2-100CS,CKH2-100CS,CKLB2-100CS


外形尺寸图



符号 小爪编号	A	B	C	D	E	F	φG	H	I	J	K	φL	M	N	重量(g)	
															Y1	Y2
810	29.5	29	3.5	2.5	2	23	6.5	10	6	12	7	3.5	1	13	64	10
820	34.5	33.5	4.5	3.5	2	24	8	10	7	12.5	9	4.5	1.5	16.5	86	13
830	39.5	33.5	4.5	3.5	3	24	8	12	8	14	10	4.5	1.5	19	118	18
840	49.5	39	6	4.5	3	31	9	12	8	18.5	12	5.5	2	23.5	171	26
850	54.5	44	6	5	4	33	11	14	10	18.5	14	6.5	2	27	250	37
860	69.5	49	8	5.5	5	38	11	16	12	24.5	16	6.5	2	34.5	408	61
870	84.5	59	10	6	6	47	14	18	14	28	18	9	2	44.5	676	101
880	99.5	64	10	7	6	52	14	20	16	31.5	20	9	2	55	962	144

小爪型号表示方法及外形尺寸图


型号表示方法（注：部件调配时，作为1个处理。）



B 小爪编号

符号	内容
A 材质	
Y1	材质S50C
Y2	材质MC尼龙
符号	适用机种
B 小爪编号	
910	CKS-08CS
920	CKS-12CS
930	CKS-16CS,CKS-F-16CS
940	CKS-20CS,CKS-F-20CS
950	CKS-25CS,CKS-F-25CS
960	CKS-32CS,CKS-F-32CS

外形尺寸图



符号		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	S	重量(g)	
小爪编号	适用机种																		Y1	Y2
910	CKS-08CS	42.5	30	6.5	15	20	27.5	23	6.5	10	6	10.5	7	14	1.7	2	3.5	1	74	12
920	CKS-12CS	48	35	7.5	19	25	34	27	8	11	7	12.5	9	17	2.7	2	4.5	1	108	17
930	CKS-16CS,CKS-F-16CS	56.5	35	9.5	21	25	40.5	27	8	12	8	15	10	20	2.7	3	4.5	1	145	23
940	CKS-20CS,CKS-F-20CS	66.5	40	11	25	30	48	32	9.5	12	8	17.5	12	23.5	2.7	3	5.5	1.5	192	31
950	CKS-25CS,CKS-F-25CS	85.5	45	16	28	35	60	33	11	14	10	23	14	30	2.7	4	6.5	1.5	335	53
960	CKS-32CS,CKS-F-32CS	97	50	18	31	40	67	38	11	16	12	25.5	16	33.5	2.7	5	6.5	1.5	500	79

LCM	1871
LCR	1871
LCG	1871
LCW	1871
LCX	1871
STM	1871
STG	1871
STS-STL	1871
STR2	1871
UCA2	1871
ULK※	1871
JSK/M2	1871
JSG	1871
JSC3・JSC4	1871
USSD	1871
UFCD	1871
USC	1871
UB	1871
JSB3	1871
LMB	1871
LML	1871
HCM	1871
HCA	1871
LBC	1871
CAC4	1871
UCAC2	1871
CAC-N	1871
UCAC-N	1871
RCS2	1871
RCC2	1871
PCC	1871
SHC	1871
MCP	1871
GLC	1871
MFC	1871
BBS	1871
RRC	1871
GRC	1871
RV3※	1871
NHS	1871
HRL	1871
LN	1871
卡爪	1871
卡盘	1871
机械卡爪・卡盘	1871
缓冲器	1871
FJ	1871
FK	1871
速度控制器	1871
卷末	1871
CKL2	1871
CKLG2	1871
CKL2-HC	1871
CKH2	1871
CKLB2	1871
CKG	1871
CK	1871
CKA	1871
CKS	1871
CKS-F	1871
CKF	1871
CKJ	1871
CHC	1871