

体系表

带导杆气缸 STG-K系列

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·
卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度
控制器
卷末

耐负荷性和耐冲击性优异的STG-K系列

强力导杆
可强有力承受冲击

Powerful

STG-K



- 与以往的带导杆气缸相比,耐负荷性和耐冲击性更强。
(与本公司产品相比:STG-M系列)
- 导杆和端板的连接构造更坚固。

耐冲击性能连升2级!

STG-K ϕ 32
(导杆直径25mm)

STG-M系列
涵盖 ϕ 32·40·50
(导杆直径20~25mm)

STG-K ϕ 50
(导杆直径30mm)

STG-M系列
涵盖 ϕ 50·63·80
(导杆直径25~30mm)