



填写后请发送至就近的营业所。我们将回复选型结果。

客户：

贵公司名		部门	
姓名		邮箱	
TEL		FAX	

选型条件：

希望机种			
基本规格	最大行程 (单侧) :	mm	
动作条件	移动行程 (单侧) :	mm、移动时间 :	s
	夹持力 (单侧) :	N	
	开闭速度 (单侧) :	mm/s、夹持速度 :	mm/s
	重复精度 : ±	mm、重复定位精度 : ±	mm
负荷条件	安装形式 : 水平 / 壁挂 / 垂直 / 其他		
	工件重量 : kg、工件材质 :		
	小爪个数 : 小爪材质 :		
	小爪长度 : H: mm L: mm		
			
卡爪承受的外力 : 有/无			
			
使用环境	环境温度 :	°C、环境湿度 :	%
	环境 :		
接口规格	并行 I/O / IO-Link / CC-Link / EtherCAT / EtherNet/IP		
特别记载事项			