

长寿命气缸

耐环境气缸

线性导轨卡爪

卡盘

增压器

用于二次电池制造工序

用于食品制造工序

- SCPD3
- CMK2
- SCM
- SSD2
- MDC2
- MSD
- MSDG-L
- SMG
- LCR
- LCG
- STM
- STG
- STR2
- SCPD3
- CMK2
- SCM
- SCG
- SSD2
- SMG
- LCR
- STG
- STS
- STL
- LSH
- LSHL
- LSHM
- LST
- LSTM
- HMC
- CKW
- ABP2
- SCPD3
- CMK2
- SCM
- SSD2
- MSD
- MSDG-L
- SMG
- STG
- STM
- LCR
- LCG
- STR2
- LSH
- LSHL
- SCPD3
- CMK2
- SCM
- SCG
- SSD2
- STG


带导杆气缸 双作用・单活塞杆型

长寿命气缸

STM-M-B-HP1Series

● 缸径：φ6、φ10

JIS符号



规格

项 目	STM-M/B-HP1		
缸径	mm	φ6	φ10
动作方式	双作用型		
使用流体	压缩空气		
最高使用压力	MPa	0.7	
最低使用压力	MPa	0.15	
耐压力	MPa	1.05	
环境温度	℃	-10~60 (但是, 不得冻结)	
配管口径		M3	
行程允许误差	mm	+1.5	
		0	
使用活塞速度	mm/s	50~500	
缓冲		带橡胶缓冲	
给油		无需	
允许吸收能量	J	0.008	0.054

行程


缸径	标准行程 (mm)	最大行程 (mm)	最小行程	带开关最小行程
φ6	5・10・15	15	5	5
φ10	5・10・15・20	20		

注：标准行程以外为接单生产。

关于外形尺寸图，请参阅《空压气缸综合Ⅱ》(样本编号：CB-030SC)的STM系列。

不带开关(内置开关用磁环)

帶开关(内置开关用磁环)




注1：在STM-B-6上使用无触点双色显示式开关时，请勿安装到铁板等磁性体上面。否则可能会导致开关检测不良。

STM-M-10-15-F2H-D-A-HP1

机种：带导杆气缸

- A** 轴承方式：滑动轴承
B 缸径：φ10mm
C 行程：15mm
D 开关型号：无触点开关F2H、导线长度1m
E 开关数：带2个
F 选择项：侧面安装型



符号		内 容				
A 轴承方式						
M	滑动轴承					
B	滚动轴承					
B 缸径 (mm)						
6	φ6					
10	φ10					
C 行程 (mm)						
		缸 径				
		6	10			
5	5	●	●			
10	10	●	●			
15	15	●	●			
20	20		●			
D 开关型号						
直线导线	L形导线	触点	电压		显示式	导线
			AC	DC		
—	F2S※	无触点		●	单色显示式	2线
F2H※	F2V※			●		
—	F3S※			●		3线
F3H※	F3V※			●		
F3PH※	F3PV※			●	单色显示式 (PNP输出) (接单生产)	3线
F2YH※	F2YV※			●	双色显示式	2线
F3YH※	F3YV※			●		3线
※导线长度						
无符号	1m(标准)					
3	3m(选择项)					
E 开关数						
R	前端带1个					
H	后端带1个					
D	带2个					
F 选择项						
A	侧面安装型					
R	后端配管型					

SCPD3	长 寿 命 气 缸	
CMK2		
SCM		
SSD2		
MDC2		
MSD		
MSDG-L		
SMG		
LCR		
LCG		
STM		
STG		
STR2		
SCPD3	耐 环 境 气 缸	
CMK2		
SCM		
SCG		
SSD2		
SMG		
LCR		
STG		
STS		
STL		
LSH	线 性 导 轨 卡 爪	
LSHL		
LSHM		
LST	薄 型 长 行 程 卡 爪	
LSTM		
HMC		卡 爪 宽 幅 平 行
CKW	卡 盘	
ABP2	增 压 器	空 气
SCPD3	用 于 二 次 电 池 制 造 工 序	
CMK2		
SCM		
SSD2		
MSD		
MSDG-L		
SMG		
STG		
STM		
LCR		
LCG		
STR2		
LSH		
LSHL		
SCPD3	用 于 食 品 制 造 工 序	
CMK2		
SCM		
SCG		
SSD2		
STG		