


标准型

1.标准本体/型号表

减速机系列



产品规格

小型

标准型

滚柱凸轮单元
滑台型

广角型


基本型

并行凸轮单元


回旋式
重进式

选择项

A 机种			B 轴间距		C 减速比(id)		D 总割付角(θ t)		E 凸轮曲线		F 凸轮的扭转方向	
RGCS	040	40mm	003	1/3	360	360°	R	等速旋转 曲线	L	左侧扭转		右侧扭转
	050	50mm	004	1/4								
	063	63mm	005	1/5								
	080	80mm	006	1/6								
	110	110mm	008	1/8								
	140	140mm	009	1/9								
	180	180mm	010	1/10								
	250	250mm	012	1/12								
							R	等速旋转 曲线	R	右侧扭转		左侧扭转



左侧扭转




右侧扭转

时序图的详细内容请参阅B-7。

型号例<1>

RGCS050-005360RRF1

- 轴间距.....50mm
- 减速比.....1/5
- 总割付角.....360°
- 凸轮曲线.....等速旋转曲线
- 凸轮的扭转方向.....右侧扭转
- 输出轴形状.....法兰
- 安装方式、外壳材质.....方式1、Fc外壳



G 输出轴形状		H 安装方式・外壳材质	
S 直轴 F 法兰	※带扭矩保护装置(选择项)时的代码为S。	1 方式1・Fc外壳	■方式1
		2 方式2・Fc外壳	■方式2
		3 方式3・Fc外壳	■方式3
		4 方式4・Fc外壳	■方式4
		5 方式5・Fc外壳	■方式5
		6 方式6・Fc外壳	■方式6
		a: 给油口 b: 油位计 c: 排油口	

产品规格

小型	标准型	滚柱凸轮单元	滑台型	广角型	基本型	并行凸轮单元	拾放单元	回旋式 直进式	选择项
----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	------	------------	-----