

吸盘形状-吸盘尺寸·吸盘材质·选择项一览表

吸盘形状			吸盘形状符号	吸盘尺寸																					
				0.7	1	1.5	2	3	3.5	4	5	6	8	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	
标准型	普通型		R	—	●	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	
	深凹型		A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	
	小型		RM	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
海绵型			S	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	
波纹型			B	—	—	—	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	
多段波纹型			W	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	—	—	—	
椭圆型			E	—	—	—	2×4 ●	—	3.5×7 ●	4×10 4×20 ●	5×10 5×20 ●	6×10 6×20 ●	8×20 8×30 ●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
柔软型			L	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	
柔软波纹型			LB	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
防滑型			K	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	●	—	—	—	
薄物用型			P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
扁平型	吸入流量标准		F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
	吸入流量增加		FH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	
防吸痕型			Q	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	

吸盘形状-支架形状一览表

吸盘形状	支架形状	VSP-A VSP-MA	VSP-B VSP-MB	VSP-C VSP-MC	VSP-D VSP-MD	VSP-E VSP-ME	VSP-F	VSP-LFC	VSP-LFD	VSP-HC	VSP-HD	VSP-HDW	VSP-HE	VSP-HEW	VSP-AE	VSP-BE
标准型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
海绵型	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
波纹型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
多段波纹型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
椭圆型	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
柔软型	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
软波纹型	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
防滑型	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
薄物用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—
扁平型	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
防吸痕型	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—

				吸盘材质																		选择项						
	100	150	200	丁腈橡胶	硅橡胶	聚氨酯橡胶	氟橡胶	导电性硅橡胶	导电性聚丁橡胶 (低电阻型)	导电性NBR (低电阻型)	符合日本食品卫生法NBR	HNBR	EPDM	氟硅橡胶	耐油NBR	超软硅橡胶 20°	超软硅橡胶 40°	氯丁橡胶	PEEK	POM	导电性PEEK	自由支架 (头部摆动)	柔性支架 (头部摆动)	防坠阀	表面处理橡胶	树脂附件	二次电池对应规格	
				N	S	U	F	SE	E	NE	G	HN	EP	FS	NH	YS2	YS4	无符号	K	M	KE							
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	
	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	
	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	
	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	●	
	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	● 安装用 部件	●	
	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	
	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	
	—	—	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	
	—	—	—	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	
	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	●	
	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	●	
	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	标准 ●	●	—	—	●	

支架形状

符号	标准	VSP-A	VSP-B	VSP-C	VSP-D	VSP-E	VSP-F	VSP-LFC	VSP-LFD
	小型	VSP-MA	VSP-MB	VSP-MC	VSP-MD	VSP-ME	-	-	-
形状		固定式 抽真空口 向上	固定式 抽真空口 横向	缓冲式 抽真空口 向上	缓冲式 抽真空口 横向	直接安装型 固定式	直接安装型 缓冲式	低发尘 缓冲式 抽真空口 向上	低发尘 缓冲式 抽真空口 横向
									

符号	标准	VSP-HC	VSP-HD	VSP-HDW	VSP-HE	VSP-HEW	VSP-AE	VSP-BE
形状		轻量型 带缓冲 抽真空口 向上	轻量型 带缓冲 抽真空口 横向	轻量型 带缓冲 抽真空口 双横向	低背型 直接安装固定式 抽真空口 横向	低背型 直接安装固定式 抽真空口 双横向	螺纹固定式 抽真空口 向上	螺纹固定式 抽真空口 横向
								

吸盘

深凹型・小型
普通型・小型

海绵

波纹

多段波纹

椭圆

柔软

柔软波纹

防滑

薄型

扁平

防吸痕