


激光焊接、熔接 保护气体的新标准

从压缩空气直接提取氮气




- 从现有的压缩空气中提取氮气
- 紧凑小巧, 可在装置附近安装
- 高压气体安全法对象外
- 降低运输成本及运输时的CO₂排放量




以人为主

省工时、省配管、省空间



空间、重量
减少
90%
以上

设计自由度高



氮气浓度
~99.9%
简单设定

氮气流量
1.9~244.8
L/min

管理简单

氧气浓度(氮气浓度)管理



氧气浓度计

氮气流量的管理



流量传感器

供给压缩空气的质量管理




差压表

※通过模块连接，可轻松连接所需元件。详情请垂询。

环保

降低运行成本


与瓶装氮气的价格比较



※以氮气浓度为99%、瓶装氮气的单价为100时的比较

运行成本
减少
90%
以上

无需更换或搬运储气罐



CO₂排放量
0
(运输时)

加压时氧气浓度可见

管路直通型氧气浓度计

PNA Series

- 耐久性高的氧化锆式
- 可切换氧气、惰性气体显示
- 可上下限输出
- 可进行模拟输出
- 带自我诊断功能



从试用开始。

备有评估用样品。

喜开理(上海)机器有限公司

营业本部

<Website>

<https://www.ckd.sh.cn/>

●出于改良的目的，本样本上记载的产品规格及外观可能会进行变更，恕不另行通知，敬请谅解。

©CKD Corporation 2025 All copy rights reserved.

©喜开理(上海)机器有限公司 2025版权所有

上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研大楼6楼601
电话 (021) 61911888 传真 (021) 60905357

200233



官方公众号



官方视频号

2025.2