




机 种	系列名称		
真空切换单元	VSJP/VSJPM系列 通过控制破坏空气流量和压力，防止工件被吹走 - 真空发生阀中还备有省电的自保持型。 - 利用真空破坏回路的溢流功能，缩短真空破坏时间。		
	VSNP/VSNPM系列 高速、稳定的响应性 - 小型、轻量。尤其实现了高度尺寸的紧凑化 - 主阀采用直动阀，ON/OFF响应性在5msec以下		
	VSXP/VSXPM系列 轻量、紧凑型 - 安装类型备有直接安装型和DIN导轨型。 - 采用3通规格真空供给阀，大幅缩短了真空破坏时间。		
	VSQP系列 适用于大流量控制的大型真空单元 真空供给阀备有常开型和常闭型。		
	VSZPM系列 集成专用型，适用于省配线 (扁平电缆、D-Sub接插件) - 搭载大气压开放阀，可进行大流量的大气破坏，从而缩短真空破坏时间 - 阀功耗为0.55W，也可选择自保持型，适用于节能		

●：标配 ○：选择项

	单体・宽度 (mm)	单体・重量 (g)	集成	构成元件							真空阀有效截面积	记载页码
				带阀		带开关		带过滤器	带消音器	单向阀		
				发生用	破坏用	开关输出	模拟输出					
	20	125.5 └ 158.5	●	●	●	○	○	●			3.5mm ² (φ4), 5mm ² (φ6)	194
	10.3	52.5 └ 171	●	●	●	○	○ (也可 选择 带数字 显示型)				0.4mm ²	210
	10.5	78 └ 88	●	●	●	○	○	●			2通阀规格：3.5mm ² (φ4)、4.5mm ² (φ6) 3通阀规格：3.0mm ² (φ4)、3.6mm ² (φ6)	230
	31.5			●	●	○		●			16.5mm ²	260
	11		○	●	●	○	○	●			4.5mm ²	272

真空泵系统

VS-JP
VS-JPM

VS-NP
VS-NPM

VS-XP
VS-XPm

VS-QP

VS-ZPM