



压送工序中的防爆 重新定义惰性气体供给

从压缩空气直接制取氮气




※示意图。

- 从压缩空气制取氮气
- 减少管理工时
- 可在配管的状态下更换部件
- 非高压气体保安法对象



人性化


省工时、省配管、省空间



空间、重量

减少
90%
以上

设计自由度高



氮气浓度
~99.9%
简单设置

氮气流量
1.9~244.8
L/min

管理简单

氧气浓度(氮气浓度)的管理



氧气浓度计

氮气流量的管理



流量传感器

供给压缩空气的质量管理




差压表

※通过模块连接,可轻松连接所需元件。详情请咨询销售人员。

环保

降低运行成本

与瓶装氮气的价格比较



※以氮气浓度为99%、瓶装氮气的单价为100时的比较

运行成本

减少
90%
以上

无需更换或搬运储气罐CO₂

CO₂排放量

0
(运输时)



非高压气体保安法对象

加压时氧气浓度可见。

管路直通型氧气浓度计

PNA Series

- 耐久性高的氧化锆式
- 可切换氧气、惰性气体显示
- 可上下限输出
- 可进行模拟输出
- 带自我诊断功能



欢迎试用。

备有评估用样品。

本样本中的产品及其相关技术和软件,受日本《外汇及对外贸易法》的补充性出口条例管控。

The goods and/or their replicas, the technology and/or software found in this catalog are subject to complementary export regulations by Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan.

喜开理(上海)机器有限公司 营业本部 上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研大楼6楼601 200233

电话 (021) 61911888 传真 (021) 60905357

<Website>

<https://www.ckd.sh.cn/>

●出于改良的目的,本样本上记载的产品规格及外观可能会进行变更,恕不另行通知,敬请谅解。

©CKD Corporation 2024 All copy rights reserved.

©喜开理(上海)机器有限公司 2024版权所有



CKD上海微信公众号



CKD上海视频号

2024.2.