

型号表示方法

不带开关（内置开关用磁环）

SCA2 — LB — 40 — B — 100 — S — P4 P40 I

带开关（内置开关用磁环）

SCA2 — LB — 40 — B — 100 — SW11 — R — S — P4 P40 I

A 安装方式
注1

B 气管缸径

C 配管螺纹种类

D 缓冲

E 行程

F 开关型号
注2G 开关数量
注3H 选择项
注4I 附件
注5

⚠ 型号选择时的注意事项

注1：安装部件附带在产品中发货。（其中，耳轴型是安装后出厂。）

注2：开关附带在产品中发货。

注3：安装方式带TA、TD、TB、TE它选择时的开关数、TA、TD它时H（前端侧1个带）TB、TE它时“R”（活塞杆侧1个）。

注4：安装方式TA、TD、TB、TE它选择时，缓冲针阀位置为无符号、S固定，无法选择。

注5：无法同时选择“I”“Y”。

注6：接单生产品。请咨询本公司。

关联产品

调速阀									
型号	外观	配管口径 (Rc或R)				适用气管外径			
		1/8	1/4	3/8	1/2	4 (φ4)	6 (φ6)	8 (φ8)	10 (φ10)
SC3W-6-※-P4		●				●	●	●	
SC3W-8-※-P4			●				●	●	●
SC3W-10-※-P4				●			●	●	●
SC3W-15-※-P4					●			●	●

※中请填写适用气管外径的符号。

符号	内 容		
A 安装方式			
00	基本型		
LB	轴向脚座型		
FA	前端法兰型		
FB	后端法兰型		
FC	后端特殊法兰型		
CA	单耳环型		
CB	双耳环型（带销和挡圈）		
TC	中间耳轴型		
TA	前端耳轴型		
TB	后端耳轴型		
TF	中间孔式耳轴型（φ40是不可选择）		
TD	前端孔式耳轴型（φ40是不可选择）		
TE	后端孔式耳轴型（φ40是不可选择）		
B 缸径（mm）			
40	φ40		
50	φ50		
63	φ63		
80	φ80		
100	φ100		
C 配管螺纹种类			
无符号	Rc 啫剥皮		
N	NPT 啫剥皮		
G	G 啫剥皮		
D 缓冲			
B	两侧带缓冲		
R	前端带缓冲		
H	后端带缓冲		
N	不带缓冲		
E 行程（mm）			
缸径	行程	可制作行程	中间行程
φ40	1～600	1600	每1mm
φ50	1～600	2000	
φ63	1～600	2500	
φ80	1～700	2500	
φ100	1～800	2500	
F 开关型号			
开关型号			
请参阅卷头 23～26 的对应表。			
※导线长度			
无符号	1m（标准）		
3	3m（选择项）		
5	5m（选择项）		
G 开关数			
R	前端带1个		
H	后端带1个		
D	带2个		
T	带3个		
H 选择项			
M	活塞杆材质（不锈钢）		
无符号	缓冲针阀位置R（标准）		
S	缓冲针阀位置S		
T	缓冲针阀位置T		
I 附件			
I	单耳环连接件		
Y	二山连接件（销和带挡圈）		
B1	一山支撑件		
B2	二山支撑件（销和带挡圈）		
B3	一山支撑件		
B4	耳轴形第2类支撑件（2个1套）		

P4
Series

气动执行器

真空元件

空压阀

空气元件

空压辅助元件

辅助阀

消音器

气管

气体发生装置

流体控制元件

电动执行器

带马达规格

无马达规格