

产品种类与选择项可否组合一览表

◎：选择项产品种类(检查分类2)
○：对应C5(检查分类3)
△：可根据条件制作(报价)
■：不可制作

			洁净规格			
			排气处理	抽真空	排气处理	抽真空
		符号	P7	P71	P5	P51
产品种类	双作用・单活塞杆型	无符号	◎	◎	○	○
	防坠落型	Q	◎	◎	○	○
	带气缓冲	B,R,H	○	○	○	○
	耐热型 (120℃)	T	■	■	■	■
	低速型	O	◎	◎	■	■
	双作用双活塞杆型	D	○	○	○	○
	背靠背型	B	○	○	○	○
	两段型	W	△	△	△	△
	串联型	W4	△	△	△	△
	单作用加压伸出型	X	■	■	■	■
	单作用加压缩回型	Y	■	■	■	■
	伸出行程可调型	P	■	■	■	■
	缩回行程可调型	R	■	■	■	■
	防回转型	M	■	■	■	■
	低摩擦型	U	■	■	■	■
	配管螺纹 NPT ^{注1}	N	○	○	○	○
	配管螺纹 G ^{注1}	G	○	○	○	○
选择项	活塞杆材质不锈钢 ^{注2}	M	○	○	○	○
	活塞杆前端指定	N※※	○	○	○	○
	出厂时附带开关导轨	Q	◎	◎	○	○
	带防尘套 氯丁橡胶	J	■	■	■	■
	带防尘套 有机硅橡胶	L	■	■	■	■

注1：气缓冲的φ20・φ25不可制作
注2：活塞杆材质标准时为不锈钢。前端螺母材质改为不锈钢。