

|              |                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| SCPD3        | 产品种类与选择项可否组合一览表                                              |  |  |  |  |  |
| SCM          | SSD2(φ100以下)                                                 |  |  |  |  |  |
| SSD2         | ◎：选择项产品种类(检查分类2)<br>○：对应C5(检查分类3)<br>△：可根据条件制作(报价)<br>■：不可制作 |  |  |  |  |  |
| MDC2         |                                                              |  |  |  |  |  |
| SMG          |                                                              |  |  |  |  |  |
| LCM          |                                                              |  |  |  |  |  |
| LCR          |                                                              |  |  |  |  |  |
| LCG          |                                                              |  |  |  |  |  |
| LCX          |                                                              |  |  |  |  |  |
| STM          |                                                              |  |  |  |  |  |
| STG          |                                                              |  |  |  |  |  |
| STR2         |                                                              |  |  |  |  |  |
| MRL2         |                                                              |  |  |  |  |  |
| GRC          |                                                              |  |  |  |  |  |
| 气缸开关         |                                                              |  |  |  |  |  |
| MN3E<br>MN4E |                                                              |  |  |  |  |  |
| 4GA/B        |                                                              |  |  |  |  |  |
| M4GA/B       |                                                              |  |  |  |  |  |
| MN4GA/B      |                                                              |  |  |  |  |  |
| F.R<br>(模块)  |                                                              |  |  |  |  |  |
| 洁净<br>F.R    |                                                              |  |  |  |  |  |
| 精密R          |                                                              |  |  |  |  |  |
| 压力表<br>压差表   |                                                              |  |  |  |  |  |
| 电空R          |                                                              |  |  |  |  |  |
| 调速阀          |                                                              |  |  |  |  |  |
| 辅助阀          |                                                              |  |  |  |  |  |
| 接头·<br>气管    |                                                              |  |  |  |  |  |
| 洁净<br>气体单元   |                                                              |  |  |  |  |  |
| 压力<br>传感器    |                                                              |  |  |  |  |  |
| 流量<br>传感器    |                                                              |  |  |  |  |  |
| 吹气阀          |                                                              |  |  |  |  |  |
| 卷末           |                                                              |  |  |  |  |  |

|      |                 |     | 洁净规格 |     |      |     |
|------|-----------------|-----|------|-----|------|-----|
|      |                 |     | 排气处理 | 抽真空 | 排气处理 | 抽真空 |
|      |                 |     | P7   | P71 | P5   | P51 |
|      |                 | 符号  | P7   | P71 | P5   | P51 |
| 产品种类 | 双作用基本型          | 无符号 | ◎    | ◎   | ○    | ○   |
|      | 高负荷型            | K   | △    | △   | △    | △   |
|      | 双作用双活塞杆型        | D   | △    | △   | △    | △   |
|      | 背靠背型            | B   | ○    | ○   | ○    | ○   |
|      | 两段型             | W   | △    | △   | △    | △   |
|      | 带防坠落            | Q   | △    | △   | △    | △   |
|      | 防回转型            | M   | △    | △   | △    | △   |
|      | 耐热型(150℃)       | T1  | △    | △   |      |     |
|      | 密封圈氟橡胶          | T2  | ○    | ○   | ○    | ○   |
|      | 低速型             | O   | ○    | ○   | ×    | ×   |
|      | 带气缸开关           | L   | ◎    | ◎   | ○    | ○   |
|      | 带气缸开关(强磁场用)     | L4  | ○    | ○   | ○    | ○   |
|      | 带气缸开关(耐热用)      | T1L | △    | △   |      |     |
|      | 微速型             | F   | ○    | ○   |      |     |
|      |                 |     |      |     |      |     |
| 配管   | NPT(φ32~φ100)   | N   | ○    | ○   | ○    | ○   |
|      | G(φ32~φ100)     | G   | ○    | ○   | ○    | ○   |
|      |                 |     |      |     |      |     |
| 选择项  | 活塞杆材质不锈钢(包含C形圈) | M   | 注1   | 注1  | 注1   | 注1  |
|      | 活塞杆前端外螺纹        | N   | ◎    | ◎   | ○    | ○   |
|      | 活塞杆前端指定         | N** | ○    | ○   | ○    | ○   |
|      |                 |     |      |     |      |     |
| 附件   | 安装部件 LB 带螺栓     | LB  | △    | △   | △    | △   |
|      | 安装部件 FA 带螺栓     | FA  | △    | △   | △    | △   |
|      | 安装部件 FB 带螺栓     | FB  | △    | △   | △    | △   |

注意事项  
 注1. “P5”、“P51”、“P7”、“P71”的内螺纹时，活塞杆和C形圈材质已经为不锈钢，不需要符号“M”。将外螺纹的活塞杆前端螺母材质变为不锈钢时，需要与“M”组合。