



压力表

## G49D・G59D Series

● 配管口径：R1/8～R1/4

JIS符号



RoHS




## 规格

| 项目    | G49D-P70・P9※        | G59D-P70・P9※                           |
|-------|---------------------|----------------------------------------|
| 使用流体  | 压缩空气、N <sub>2</sub> |                                        |
| 流体温度  | ℃                   | 5～60                                   |
| 环境温度  | ℃                   | 5～60                                   |
| 精度    | 注1                  | 满量程±3% (5～35℃时)                        |
| 形状    | DT形(背面螺纹、连接部4边形)    |                                        |
| 显示部直径 | φ43                 | φ52                                    |
| 材质    | 弹簧管                 | P90、P94：SUS316<br>P70：黄铜               |
|       | 连接部                 | P90、P94：SUS14(相当于SUS316)<br>P70：黄铜(镀镍) |
|       | 外壳                  | 钢(镀铬)                                  |
|       | 镜片                  | 玻璃                                     |
| 压力范围  | MPa                 | 0～0.2<br>0～0.4<br>0～1.0                |
| 配管口径  | R 1/8               | 1/4                                    |
| 重量    | g 90                | 140                                    |

注1：显示精度保证温度为20±15℃。

## 型号表示方法



## ! 型号选择时的注意事项

注1：MPa显示以外的显示为接单生产。


注2：NPT螺纹为接单生产。

注3：“P94”为接单生产产品。

| 符号                      | 内容                                     |
|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>A 型号</b>             |                                        |
| G49D                    |                                        |
| G59D                    |                                        |
| <b>B 配管口径 ※注2</b>       |                                        |
| 6                       | R <sub>1</sub> / <sub>8</sub> (仅限G49D) |
| 8                       | R <sub>1</sub> / <sub>4</sub> (仅限G59D) |
| <b>C 压力显示 [MPa] ※注1</b> |                                        |
| P02                     | 0～0.2                                  |
| P04                     | 0～0.4                                  |
| P10                     | 0～1.0                                  |
| <b>D 洁净规格</b>           |                                        |
|                         | 材料 禁油规格 组装 包装                          |
| P70                     | 黄铜(镀镍) 禁油・禁水 常规环境 洁净包装                 |
| P90                     | 不锈钢 禁油・禁水 洁净组件 洁净包装                    |
| P94                     | 不锈钢 禁油・禁水 常规环境 洁净包装                    |

P94存在材料限制,不可为铜类·有机硅类·卤素类(氟·氯·溴)。

## 外形尺寸图



| 型号     | A     | B    | C    | D     | E  |
|--------|-------|------|------|-------|----|
| G49D-6 | φ43.5 | 40.5 | 24.5 | R 1/8 | 12 |
| G59D-8 | φ52   | 46.5 | 28   | R 1/4 | 14 |