

机种系列名称				通口数	材质		使用流体	流体温度	使用压力(MPa)	配管口径/ 适用气管外径	记载页码
					阀体	密封件					
隔膜阀	堰式	气控型	SWD 	2	SUS316L (接触液体部、 抛光研磨 相当于#400, 电解研磨)	PTFE	水、纯水、 化学液体 (不会腐蚀 接触液体部 材质的流体)	5~90℃ (蒸汽灭菌时130℃ 20分钟以内)	0~0.6	夹紧接头：8A~50A ※ISO卡箍	4
		手动型	MWD 	2						夹紧接头：8A~50A ※ISO卡箍	8
		流量控制型	SWD-T 	2						夹紧接头：8A~40A ※ISO卡箍	16
	截止型	气控型	SPD 	2					0~0.3	夹紧接头：8A、15A ※ISO卡箍	32
管夹阀	气控式		HYA 	2	—	—	—	0~40℃ (不得冻结)	0~0.1 ^注	适用气管外径 1/8"~9/16" (φ3~φ15)	38
	电磁式		HYN 	2・3	—	—	—	5~50℃	0~0.05 (气管外径φ3、φ5) 0~0.02 (气管外径φ8) ^注	适用气管外径 φ3、φ5、φ8	42

注：最高使用压力因气管而异，请确认所用气管的规格。