

接头

机种名称/产品外观	特征	适用管径	配管口径						记载页码
			M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	
●超小型接头 F系列 	超小型 倒钩、夹紧接头	φ3.2		●	●				946
		φ4		●	●				
		φ6		●	●				
●新型接头 GW系列 	快插接头 标准采用阻燃性树脂	φ3.2	●	●					954
		φ4		●	●	●			
		φ6		●	●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10			●	●	●	●	
		φ12				●	●	●	
●新型接头 迷你型 GWJ系列 	快插接头	φ3.2	●	●	●				968
		φ4		●	●				
		φ6		●	●				
●新型接头 不锈钢型 ZW系列 	白色本体与卸管压环采用 阻燃性树脂金属部件均为 不锈钢	φ4		●	●	●			974
		φ6		●	●	●	●		
		φ8			●	●	●		
		φ10				●	●	●	
		φ12					●	●	

气管

机种名称	特征	气管外径							记载 页码
		φ1.8	φ3.2	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	
空气纤维管	兼具等同于导线的粗细和柔软性的超极细气管。 最适合用于狭小空间等难于配管时或短距离配管时。	●							976
防静电管	防静电及防止粘附灰尘。具有极其优异的柔软性，配管自由度极高，因此在狭小空间等难于配管时也能轻松进行配管。		●	●	●	●	●	●	988
新型聚氨酯管	通过采用新型生产方法，即使外径相同，也同时实现了内径扩展和强度增加。是可以适用于更大流量的空压配管用气管。			●	●	●	●	●	991

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末