

环保、新型

SCPD3

SCM

SSD2

MDC2

SMG

LCM

LCR

LCG

LCX

STM

STG

STR2

MRL2

GRC

气缸
开关MN3E
MN4E

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R
(模块)洁净
F.R

精密R

压力表
压差表

电空R

调速阀

辅助阀

接头·
气管洁净
气体单元压力
传感器流量
传感器

吹气阀

卷末

排除有害物质，重视环保或污染防治。

进一步提高了耐负荷性

带导杆气缸STG系列($\phi 12 \sim \phi 63$)

RoHS

环保产品

气缸本体和气缸开关

不含铅、六价铬等

对地球环境有害的物质。

该产品还符合在欧洲生效的RoHS指令。

(使用无铅焊料与导线。)

对应高负荷

在改进导杆轴承部的同时，变更轴承结构。

耐横向负荷性或偏芯负荷性优异，
与以往产品相比，提高了耐负荷性能。

实现了更稳定的动作。

维护时可使用标准工具

使用内六角扳手安装活塞杆。维护时无
需特殊工具。

轻量化 省资源化

重新评估并优化了气缸缸体的铝合金
缸体形状。与以往产品相比，
实现了轻量化与省资源化。


高精度·高刚性。

STG-B Series


带导杆气缸。

配管为2个方向，安装包括3种类型。

● 配管方向




①正面配管




②侧面配管


● 安装方向



①正面安装




②侧面安装



③底面安装

统一为白色系

将产品的颜色统一为易与各装置匹配的白色系。




可安装各种开关

配备小型的T形开关。
消除了安装时的开关突出问题，
节省了空间。

支持广泛的用途与环境

由于适合各种用途与环境，因此新机型备有许多产品系列。
一举充实了产品系列。实现了更稳定的动作。

■ STG系列产品体系



SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末