


具有薄型、轻量、刚性3大特点

新增选择项产品种类，
用途进一步拓展。

薄型


通过彻底薄型化，高度尺寸比
以往機種(LCG)减小一半，
从60mm变为34mm！
最适用于省空间用途。

高度尺寸
与以往产品相比
减少43%！




轻量

与以往機種(LCG)相比，产品重量减半！
可实现可动部分的轻量化，有助于促进高效
化、节能性。




刚性

采用分离式线性导轨。
薄型、轻量，
但仍可实现与以往機種(LCG)同等的刚性。




品种多样

■ 备有中心挡块(特注生产产品)
行程末端不会因挡块而产生力矩，
因此可将位置偏移控制在最小限度



■ 左右对称设计
配管、挡块可左右两侧安装，
←表示配管方向。




■ 采用T形开关
可选择无触点双色显示式开关



■ 防锈处理型
标准型带防锈处理。

■ 备有各种挡块选择项



LCX Series

线性滑台气缸


CKD

单元化, 更加简单、准确、高精度。

新增众多如自由组合、长行程(MAX150mm)、带定位孔等极具吸引力的选择项产品种类。搬运、定位等用途进一步拓展, 有助于实现多品种生产的高效化。

高精度定位机构


通过高精度定位孔和带定位功能的专用螺栓, 无需位置调整即可直接安装。



重叠后也只有68mm的薄型设计
无需连接板即可直接安装, 实现薄型化。


安装轻松

仅需1把内六角扳手, 单元化



高刚性的宽幅导轨


相当于42mm的导轨宽度。



交叉单元

维护时间大幅缩短


主体安装在装置上时, 可只更换气缸部。



LCX产品种类

LCX-P7※

双作用·单活塞杆型
洁净规格



φ25、φ32
行程: 10~50mm

LCX-※L-P7※

双作用·单活塞杆型·洁净规格
长行程



φ25、φ32
行程: 75~150mm

※刊载照片为标准品。