
















SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末

外观系列				机种型号	电线连接	位置 线圈数 JIS符号	阀能力		电压 (V)	
							流量 特性 C (dm ³ /(s·bar))	适用缸径		
个别配线集成阀	直接配管	MN4GA180R		MN4GA1	无符号 — E □	● 3通阀 2位单电控NC型	1.0~1.2	φ20~φ40	AC100 AC200 DC24 DC12 DC3 DC5 (注2)	
		MN4GA2	无符号 — E □ — B		2.2~2.5	φ40~φ80				
	底板配管	MN4GB180R		MN4GB1	无符号 — E □	2位单电控NO型	1.0~1.2	φ20~φ40		
		MN4GB2	无符号 — E □ — B		2.2~2.5	φ40~φ80				
省配线集成阀	直接配管	端子台型 MN4GA280R		MN4GA1 (N3GA1) (N4GA1)	— T10 — T11 (— A2N)	● 5通阀 2位单电控	1.0~1.2	φ20~φ40	DC24 DC12	
				MN4GA2 (N3GA2) (N4GA2)			2.2~2.5	φ40~φ80		
		接插件型 MN4GA280R		MN4GA1 (N3GA1) (N4GA1)	— T30 — T5 □ (— A2N)	2位双电控	1.0~1.2	φ20~φ40	DC24 DC12	
				MN4GA2 (N3GA2) (N4GA2)			2.2~2.5	φ40~φ80		
		串行传输 MN4GA180R		MN4GA1 (N3GA1) (N4GA1)	— T6G1 — T7 □	3位中封	1.0~1.2	φ20~φ40	DC24	
				MN4GA2 (N3GA2) (N4GA2)	— T8 □ (— A2N)		2.2~2.5	φ40~φ80		
	底板配管	端子台型 MN4GB180R		MN4GB1 (N4GB1)	— T10 — T11 (— A2N)	3位A·B·R连接	1.0~1.2	φ20~φ40	DC24	
				MN4GB2 (N4GB2)			2.2~2.5	φ40~φ80		
		接插件型 MN4GB180R		MN4GB1 (N4GB1)	— T30 — T5 □ (— A2N)	3位P·A·B连接	1.0~1.2	φ20~φ40	DC24 DC12	
				MN4GB2 (N4GB2)			2.2~2.5	φ40~φ80		
		串行传输 MN4GB280R		MN4GB1 (N4GB1)	— T6G1 — T7 □	● 3通阀2个内置型 NC/NC型	1.0~1.2	φ20~φ40	DC24	
				MN4GB2 (N4GB2)	— T8 □ (— A2N)		2.2~2.5	φ40~φ80		
































体系表


注4：省配线集成阀安装用的规格。仅支持DC12/24V。

卷五

MN4GA・4GB Series

SCPD3	电线连接				手动装置	其他选择项
SCM	单体阀・个别配线集成阀		省配线集成阀			
SSD2	无符号 直接引线 (A)	E3 E形接插件附带插座 端子(C)(B)	T10 集中端子台型 M3螺纹规格(左侧)	T50 扁平电缆带电源端子 (左侧)	无符号 非锁定・锁定通用型 (标配)	H 带排气误动作防止阀
MDC2	●导线长度 300mm 					
SMG	E0 E形接插件 (A)	A2N A形接插件向下 无插座	T10R 集中端子台型 M3螺纹规格(右侧)	T50R 扁平电缆带电源端子 (右侧)		
LCM	●导线长度 300mm 500mm 1m 2m 3m 					①非锁定式 Push时ON 松开时OFF ②锁定式 Push+右转90° 时保持ON状态 左转时锁定解除OFF
LCR	E0N E形接插件 无插座	●AC电压比 DC电压的 ②尺寸长3.5mm。 	T11 集中端子台型 压紧规格(左侧)	T51 扁平电缆无电源端子 (左侧)	①非锁定式 Push时ON 松开时OFF ②锁定式 Push+右转90° 时保持ON状态 左转时锁定解除OFF	
LCG						M 非锁定式
LCX	E1 E形接插件 附带插座端子	B BN DIN端子箱 (BN: 无端子箱)	T11R 集中端子台型 压紧规格(右侧)	T51R 扁平电缆无电源端子 (右侧)	 保护盖 手动按钮 ①Push时ON, 松开时OFF	
STM						G1 G2 压力传感器
STG	E2 E形接插件 (A)(C)(B)	E0×J E形接插件 (A)	T30 D-Sub接插件型 (左侧)	T6G1 串行传输	A: 带导线 B: 带指示灯 C: 带浪涌吸收器	
STR2		●导线长度 1m 2m 3m 				Z1 Z3 供气隔板 排气隔板
MRL2	E2N E形接插件 无插座(C)(B)	E2×J E形接插件 (A)(C)(B)	T30R D-Sub接插件型 (右侧)	T7×0 T7×1 串行传输 薄槽型	 供气隔板	
GRC						T8×1 T8×2 串行传输 薄槽型
气缸 开关						
MN3E MN4E						
4GA/B						
M4GA/B						
MN4GA/B						
F.R (模块)						
洁净 F.R						
精密R						
压力表 压差表						
电空R						
调速阀						
辅助阀						
接头・ 气管						
洁净 气体单元						
压力 传感器						
流量 传感器						
吹气阀						
卷末						

电线连接回路图



电线连接		无导线	带导线	带指示灯	带浪涌吸收器	无插座	回路图
	无符号 直接引线		●				(±) ○ DC (〒) ○
	E0 E形接插件		●				(±) ○ DC (〒) ○ (～) ○ AC 100V (～) ○
	E0※J EJ形接插件		●				
	E0N E形接插件					●	
	E1 E形接插件	●					(±) ○ DC (〒) ○ (～) ○ AC 100V (～) ○
	E2 E形接插件		●	●	●		
	E2※J EJ形接插件		●	●	●		
	E2N E形接插件			●	●	●	
	E3 E形接插件	●		●	●		
	A2N A形接插件			●	●	●	
选择项 S	B DIN端子箱						(±) ○ DC (〒) ○ (～) ○ AC 100V (～) ○ AC 200V (～) ○
	BN DIN端子箱 (无端子箱)	●		●	●		
	E2 E形接插件		●	●	●		(±) ○ DC (〒) ○
	E2※J EJ形接插件		●	●	●		
	E2N E形接插件			●	●	●	
	A2N A形接插件			●	●	●	(±) ○ DC (〒) ○ 控制回路
	E2 E形接插件		●	●	●		
	E2※J EJ形接插件		●	●	●		
	E2N E形接插件			●	●	●	
	A2N A形接插件			●	●	●	

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头・气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末