


向高精度·微小系统领域发展。

满足PC控制·省配线需求
薄型电空减压阀·集成型。
最适合半导体领域、精密领域等的
各种按压控制、微速气缸控制等。



MEVT Series

薄型电空减压阀 集成型


薄型14mm、轻量80g

集成度高，最多可进行12连集成。




对应网络


作为电装模块，备有串行传输、集中端子台、D-sub接插件。



● 串行传输型



● 集中端子台型




● D Sub接插件型

动作状态采用双色进行显示

采用双色显示动作指示器(PAT.PEND)，设定压力时，显示为绿色，设定以外与错误时，显示为红色。


配管·配线作业简单

将配管配线集中于本体正面，提高了作业性，并节省了配线。



双向安装 (PAT.PEND)

除底面安装之外，也可以进行背面安装。可自由选择设置与维护等的作业面。




高精度·高响应

通过电气信号，高精度·高速响应地控制流体压力。实现了重复精度0.3%F.S. 响应时间0.1sec(无负荷时) ※请参阅规格书

环保型产品

主要部材标记材料名称。便于再循环的分类处理。

使用示例



其他应用示例

- 液体精密定量排出装置
 - IC芯片的粘接
 - 基板焊膏
 - 基板的涂层
 - UV粘接剂等
- CMP研磨装置

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末