



流体控制阀综合
样本编号：CB-03-1SC

无金属2通电磁阀

MYB3-FP2 Series


- NC (通电时开) 型
- 使用流体：水・纯水・化学液体
- 配管口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8



有关CE的详细信息，请确认本公司HP。

JIS符号

- MYB3 (2通)
- ：NC (通电时开) 型



规格

项 目		MYB3				
使用流体		水・纯水・化学液体(不会腐蚀接触液体部位的材质的流体)				
耐压力		MPa	0.3(水压)			
使用压力	MPa		条件	流体流向	各气口的使用压力范围	
					IN	OUT
		IN正压	IN→OUT	0～0.2	0～0.1	
		OUT正压	OUT→IN	0～0.1	0～0.1	
		IN负压	OUT→IN	－0.05～0	－0.05～0	
流体温度		℃	5～60			
环境温度		℃	0～50			
环境		非易爆、腐蚀性环境				
阀座泄漏		cm ³ /min	0(水压)			
配管口径		Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8				
通径		mm	相当于5.0			
Cv值		0.5				
安装方式		自由				
重量		kg	0.55			
电气规格						
额定电压		DC24V・AC100V(50/60Hz)				
电压波动范围		±10%				
功耗	W	AC	11			
		DC	11.5			
泄漏电流		mA	1以下(DC24V)/2以下(AC100V)(注1)			
绝缘等级		等级 130(B)				

注1：控制回路的漏电流请在规格表中数值以下使用。

注2：使用前请务必阅读《流体控制阀综合 (产品样本编号：CB-03-1SC)》的使用注意事项。

型号表示方法

MYB3 - 6 - FP2 - DC24V

Ⓐ 配管口径

Ⓑ 额定电压

符号	内 容
Ⓐ 配管口径	
6	Rc1/8
8	Rc1/4
10	Rc3/8
Ⓑ 额定电压	
DC24V	DC24V
AC100V	AC100V

关于外形尺寸图，请参阅《流体控制阀综 (CB-03-1SC)》的MYB3系列。