

体系表

小型气缸 CMA2系列

SCP※3														
CMK2														
CMA2														
SCM														
SCG														
SCA2	种类	型号 JIS符号	缸径(mm)	标准行程 (mm)								最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	可制作行程 (mm)
SCS2				25	50	75	100	150	200	250	300			
CKV2														
CAV2・COVPI2														
SSD2	双作用・单活塞杆型	CMA2 	φ20 φ30 φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	1	700	1000 1200 1500
SSG														
SSD	双作用・直接安装型	CMA2-E 	φ20・φ30・φ40	●	●	●	●	●	●	●	●	1	700	700
CAT														
MDC2														
MVC														
SMG														
MSD・MSDG														
FC※														
STK														
SRL3														
SRG3														
SRM3														
SRT3														
MRL2														
MRG2														
SM-25														
缓冲器														
FJ														
FK														
调速阀														
卷末														

●：标准、◎：准标准、○：接单生产、■：不可制作

中间行程 每 (mm)	安装形式									选择项					附件			开关	记载页码
	基本型	轴向脚座型 双侧	轴向脚座型 单侧	前端法兰型	后端法兰型	单耳环型	双耳环型	前端耳轴型	后端耳轴型	防尘套 (100℃)	防尘套 (250℃)	活塞杆材质变更	同一气口位置	防紫色化	单耳环连接件	双耳环连接件	双耳环支撑件		
	OO	LB	LS	FA	FB	CA	CB	TA	TB	J	L	M	P	P6	I	Y	B2		
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	208
1	■	■	●	●	■	■	■	■	■	■	■	◎	■	■	◎	◎	◎	◎	222

SCP※3

CMK2

CMA2

SCM

SCG

SCA2

SCS2

CKV2

CAV2·
COV/PIN2

SSD2

SSG

SSD

CAT

MDC2

MVC

SMG

MSD·
MSDG

FC※

STK

SRL3

SRG3

SRM3

SRT3

MRL2

MRG2

SM-25

缓冲器

FJ

FK

调速阀

卷末