


体系表

SELEX气缸 SCS2系列

SCP※3	种类	型号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)								最小行程 (mm)	最大行程 (mm)	可制作行程 (mm)	中间行程 每 (mm)	安装形式						
CMK2																基本型	轴向 脚座型	前端 法兰型	后端 法兰型	单耳 环型		
CMA2																						
SCM																						
SCG	SCS2	JIS符号	(mm)	50	75	100	150	200	250	300					OO	LB	FA	FB	CA			
SCA2																						
CKV2																						
CAV2・ COVPIN2																						
SSD2	双作用・给油型		φ125・φ140・φ160	●	●	●	●	●	●	●	1	800	2000	1	●	●	●	●	●			
SSG			φ180	●	●	●	●	●	●	●		900			1000	1200	●	●	●		●	●
SSD			φ200	●	●	●	●	●	●	●		1000			1200	●	●	●	●		●	
CAT			φ250	●	●	●	●	●	●	●		1200			●	●	●	●	●			
MDC2	双作用型・自润滑型・带开关		φ125・φ140・φ160	●	●	●	●	●	●	●	1	800	2000	1	●	●	●	●	●			
MVC			φ180	●	●	●	●	●	●	●		900			1000	1200	●	●	●		●	●
SMG			φ200	●	●	●	●	●	●	●		1000			1200	●	●	●	●		●	
MSD・ MSDG			φ250	●	●	●	●	●	●	●		1200			●	●	●	●	●			
FC※	双作用・耐热型		φ125・φ140・φ160	○	○	○	○	○	○	○	25	800	800	1	○	○	○	○				
STK			φ180	○	○	○	○	○	○	○		900	900		1000	1200	○	○	○		○	
SRL3			φ200	○	○	○	○	○	○	○		1000	1200		○	○	○	○				
SRG3			φ250	○	○	○	○	○	○	○		1200	○		○	○	○					
SRM3	双作用・双活塞杆型・带开关		φ125・φ140・φ160	○	○	○	○	○	○	○	1	800	800	1	○	○	○	○				
SRT3			φ180	○	○	○	○	○	○	○		900	900		1000	1200	○	○	○		○	
MRL2			φ200	○	○	○	○	○	○	○		1000	1200		○	○	○	○				
MRG2			φ250	○	○	○	○	○	○	○		1200	○		○	○	○					
SM-25	双作用・背靠背型		φ125・φ140・φ160	○	○	○	○	○	○	○	1	800	800	1	○	○	○					
缓冲器			φ180	○	○	○	○	○	○	○		900	900		1000	1200	○	○	○			
FJ			φ200	○	○	○	○	○	○	○		1000	1200		○	○	○					
FK			φ250	○	○	○	○	○	○	○		1200	○		○	○						
调速阀	双作用・两段型	 (表示符号)	φ125・φ140・φ160	○	○	○	○	○	○	○	2	800	800	1	○	○	○	○	○			
卷末			φ180	○	○	○	○	○	○	○		900	900		1000	1200	○	○	○		○	
			φ200	○	○	○	○	○	○	○		1000	1200		○	○	○					
			φ250	○	○	○	○	○	○	○		1200	○		○	○						
	双作用・低油压型		φ125・φ140・φ160	○	○	○	○	○	○	○	20	800	800	1	○	○	○	○	○			
			φ180	○	○	○	○	○	○	○		900	900		1000	1200	○	○	○		○	
			φ200	○	○	○	○	○	○	○		1000	1200		○	○	○					
			φ250	○	○	○	○	○	○	○		1200	○		○	○						
	双作用・强力刮板型		φ125・φ140・φ160	○	○	○	○	○	○	○	1	800	800	1	○	○	○	○	○			
			φ180	○	○	○	○	○	○	○		900	900		1000	1200	○	○	○		○	
			φ200	○	○	○	○	○	○	○		1000	1200		○	○	○					
			φ250	○	○	○	○	○	○	○		1200	○		○	○						

●：标准、◎：准标准、○：接单生产、■：不可制作

安装形式								缓冲				选择项								附件				开关	记载页码
	双耳 环型	中间耳 轴型	前端耳 轴型	后端耳 轴型	中间孔式耳 轴型	前端孔式耳 轴型	后端孔式耳 轴型	不带缓冲	两侧缓冲	前端缓冲	后端缓冲	缓冲部带单向 阀	防尘套 (100℃)	防尘套 (250℃)	活塞杆材质变更 (不锈钢)	缓冲针阀位置 S	缓冲针阀位置 T	防紫色化	单耳 环连接件	双耳 环连接件	单耳 环支撑件	双耳 环支撑件			
	CB	TC	TA	TB	TF	TD	TE	N	B	R	H	C2	J	L	M	S	T	P6	I	Y	B1	B2			
	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	626	
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	626	
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	640	
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	●	●	●	●	○	○	○	●	●	●	●	○		○	○	○	○		○	○	○	○	SCS2-JZ	644	
	●	●	●	●				●	●	●	●	○		○	○	○	○		○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○		○	○	○	○		○	○	○	○			
	●	●	●	●				●	●	●	●	○		○	○	○	○		○	○	○	○			
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	648	
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	654	
			○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	658	
	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○		○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	662	
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	SCS2-JZ	668	
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVPIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末


产品种类与选择项可否组合一览表

- ：标准
- ◎：选择项
- ：可以制作(接单生产品)
- △：可根据条件制作(请与本公司协商)
- ×：不可制作

分 类		分类	种类										配管螺纹			选择项							
			双作用・给油型	双作用・自润滑型	双作用型・带开关	双作用双活塞杆型	背靠背型	两段行程型	伸出行程可调型	低油压型	耐热型(120℃)	强力刮板型	NPT	G		缓冲部带单向阀	带防尘套 氯丁橡胶	带防尘套 有机硅橡胶	活塞杆材质不锈钢	缓冲针阀位置指定	防紫色化型	活塞杆前端指定	
		符号	无	N	LN	D	B	W	P	H	T	G	N	G		C2	J	L	M	R.S.T	P6	N*	
种 类	双作用・给油型	无符号										○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○		
	双作用・自润滑型	N				○	○	○	○	×	注1	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	
	双作用型・带开关	LN				○	○	○	○	○	×	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	
	双作用・双活塞杆型	D					×	×	×	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	
	背靠背型	B						×	×	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	
	两段行程型	W								△1	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○
	伸出行程可调型	P									○	○	△	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○
	低油压型	H									×	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	
	耐热型(120℃)	T										×	○	○		◎	△2	◎	◎	◎	◎	○	○
	强力刮板型	G											○	○		◎	◎	◎	◎	◎	○	○	
配 管 螺 纹	NPT	N											×		○	○	○	○	○	○	○	○	
	G	G													○	○	○	○	○	○	○	○	
选 择 项	缓冲部带单向阀	C2														◎	◎	◎	◎	◎	○	○	
	带防尘套 氯丁橡胶	J															×	◎	◎	◎	○	○	
	带防尘套 有机硅橡胶	L																	◎	◎	○	○	
	活塞杆材质不锈钢	M																		◎	○	○	
	缓冲针阀位置指定	R.S.T																			○	○	
	防紫色化型	P6																				○	
	活塞杆前端指定	N*																					
附 件	气缸开关	另行记载	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	单耳环连接件	I	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	
	双耳环连接件	Y	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	
	单耳环支撑件	B1	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	双耳环支撑件	B2	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	

注1：耐热型T不可给油(自润滑专用)。
△1：如果仅S2侧，则可对应。
△2：使用温度在100℃以下时，可以对应。

〈型号表示例〉



机种型号：SELEX气缸

- 种类：自润滑型 带开关・强力刮板型
- A 安装形式：轴向脚座型
- B 缸径：φ 125mm
- C 配管螺纹种类：Rc螺纹
- D 缓冲：两侧带缓冲
- E 行程：100mm
- F 开关型号：有触点T0H开关，导线长度1m
- G 开关数：带2个
- H 选择项：防尘套材质、最高环境温度100℃用
- I 附件：单耳环连接件

注1：背靠背型带2个气缸。指示各产品种类时，采用以下方法。

仅S1有产品种类时，请在S1的行程前填写种类符号。

(例) SCS2-B-125-H50-75：仅S1为低油压型。

仅S2有产品种类时，请在S2的行程前填写种类符号。

(例) SCS2-B-125-50-H75：仅S2为低油压型。

S1、S2均有产品种类时，请在缸径前填写种类符号。

(例) SCS2-BH-125-50-75：S1、S2均为低油压型。

SCP※3
CMK2
CMA2
SCM
SCG
SCA2
SCS2
CKV2
CAV2・COVPIN2
SSD2
SSG
SSD
CAT
MDC2
MVC
SMG
MSD・MSDG
FC※
STK
SRL3
SRG3
SRM3
SRT3
MRL2
MRG2
SM-25
缓冲器
FJ
FK
调速阀
卷末