


SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸开关
MN3E
MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R
(模块)
洁净
F.R
精密R
压力表
压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头·
气管
洁净
气体单元
压力
传感器
流量
传感器
吹气阀
卷末



新型接头不锈钢系列

ZW Series

- 配管口径：M5 ~ R1/2
- 适用气管：φ4~φ12



规格


项目	ZW
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	1.0
负压 KPa	-100 注2
环境温度 °C	-10~60(但是, 不得冻结)
使用气管	聚氨酯管(U-92**、U-95**、NU-**)注1

注1: 有关气管的尺寸、使用温度范围与使用压力, 请参阅第991页。

注2: 使用聚氨酯管(U-92**、U-95**、NU-**), 在真空压力下使用时, 请用插入式卡套。
(为接单生产品, 请另行咨询)

型号表示方法

※有关型号组合, 请参阅外形尺寸页码(第975页)中的型号栏。



A 形状		B 适用管外径		C 配管口径		D 洁净规格	
S	直管型	4	φ4	M5	M5×0.8		处理
L	弯管型	6	φ6	6	R1/8	P80	禁油处理
T	三通	8	φ8	8	R1/4		
		10	φ10	10	R3/8		
		12	φ12	15	R1/2		
				0	无螺纹		

注: 销售单位为 1 个。

注1: 由于P80系列具有以下特性,

- 金属部材质……不锈钢
- 密封部材质……丁腈橡胶(NBR)
- 无润滑脂……属于禁油规格, 未使用润滑脂。
- 螺纹部无密封剂……未进行PTFE树脂涂层处理。

与P84系列为同一产品。

订购时请指定P80系列。

注2: 未设定P70、P74系列。订购时请指定P80系列。

注3: 卸管压环的颜色为淡蓝色。

