

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末

通过单元实现 清洁吹气系统。


铝材本体,并采用了高刚性、透明过滤器。

无需配管的单元类型

配管时只需插入气管。
可大幅降低组装工时，
且紧凑、省空间。
订购时的型号管理也非常轻松。

全禁油规格


对所有流体通路部分进行脱脂清洗，
在洁净室内完成组装至包装的一条龙生产。




清洁气体单元

CAU30 Series

清洁气体单元
CAU30



以往回路




该单元节省配管时间,实现了紧凑化,
可在全禁油规格下供给清洁气体。

● 铝材本体,高刚性。

本体全部采用铝制材质,刚性优异。(过滤器除外)

● 备有双系统类型

扩展了气体供给方式的种类。



● 供给大流量空气。

可稳定供给400ℓ/min (ANR)的大流量。

● 可自由组合的模块型

可根据用途选择各元件的组合,
可以模块形式连接前所未有的气控阀、针阀。

● 最适用于液晶行业

主要用于负离子而开发的单元。
除此之外,也可用于汽车零件、食品、医药产品等领域。

● 高精度过滤0.01μm

过滤器采用了中空丝膜滤芯。
确保颗粒的过滤精度0.01μm、
去除效率99.99%。


● 目视确认脏污

通过采用透明外壳的过滤器,可目视确认脏污。
维护简便。


● 符合RoHS指令

不含铅、六价铬等对地球环境有害的物质。


■ 主要用途示例



●负离子气体供给



●为浮上搬运供给气体



●风刀

RoHS

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸 开关
MN3E MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R (模块)
洁净 F.R
精密R
压力表 压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头· 气管
洁净 气体单元
压力 传感器
流量 传感器
吹气阀
卷末