


技术资料

滑台的精度





项目		LCM-※-4.5~8
平行度	C面相对于A面	0.03
	D面相对于B面	0.03
移动平行度	C面相对于A面	0.005 [±]
	D面相对于B面	0.005 [±]
E的尺寸允许误差		±0.05
F的尺寸允许误差		±0.05
G的尺寸允许误差		±0.05



注：LCM-6、8的行程30为0.006。

弯曲力矩导致的滑台位移角度(参考值)



M1力矩



M2力矩



M3力矩



LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末