

新型接头

GW-FP1 Series

- 配管口径 M5~R1/2、 $\phi 4 \sim \phi 12$
- 适用气管 $\phi 4 \sim \phi 12$

空压·真空·辅助元件综合
样本编号:CB-024SC

RoHS

CAD

规格

项目	GW
使用流体	压缩空气
最高使用压力 MPa	1.0
负压 KPa	-100 注2
环境温度 $^{\circ}\text{C}$	-10~60(但是,不得冻结)
使用气管	软尼龙管(F-15※※) 聚氨酯管(U-95※※、NU-※※)注1

注1:有关气管的尺寸、使用温度范围与使用压力,请参阅空压·真空·辅助元件综合(CB-024SC)。

注2:使用聚氨酯管(U-95※※、NU-※※)在真空压力下使用时,请并用插入式卡套。

型号表示方法

※关于型号组合,请参阅空压·真空·辅助元件综合(CB-024SC)。


GW L 6 - 8 - 45 - FP1

A B C D

A 形状	B 适用气管外径	C 配管口径	D 其他组合
S 直管型	4 $\phi 4$	M5 M5×0.8	L 长
L 弯管型	6 $\phi 6$	6 R1/8	T 旋转
T 三通	8 $\phi 8$	8 R1/4	D D形
TR 三棱锥型	10 $\phi 10$	10 R3/8	X 隔板接头
Y Y形三通	12 $\phi 12$	15 R1/2	S 圆形
FY FY形	16 $\phi 16$	0 无螺纹	M 内螺纹型
WY 双重Y形	44 $\phi 4 \cdot \phi 4$	4P $\phi 4$ 用堵头	E 隔板内螺纹
CR 四通形	46 $\phi 4 \cdot \phi 6$	6P $\phi 6$ 用螺堵	W 双电控
C 盖帽	48 $\phi 4 \cdot \phi 8$	8P $\phi 8$ 用堵头	2T 双侧旋转
M 对向紧固接头用	64 $\phi 6 \cdot \phi 4$	10P $\phi 10$ 用堵头	45 单侧45°
MF 集成	66 $\phi 6 \cdot \phi 6$	12P $\phi 12$ 用堵头	
	68 $\phi 6 \cdot \phi 8$	C C形堵头	
	610 $\phi 6 \cdot \phi 10$	L L形堵头	
	86 $\phi 8 \cdot \phi 6$	Y Y形堵头	
	88 $\phi 8 \cdot \phi 8$		
	810 $\phi 8 \cdot \phi 10$		
	812 $\phi 8 \cdot \phi 12$		
	108 $\phi 10 \cdot \phi 8$		
	1010 $\phi 10 \cdot \phi 10$		
	1012 $\phi 10 \cdot \phi 12$		
	1210 $\phi 12 \cdot \phi 10$		
	1212 $\phi 12 \cdot \phi 12$		

注:销售单位为10个/1袋。

内部结构及部件一览表



编号	部件名称	材 质
1	本体 ※1	黄铜(无电解镀镍处理) 聚对苯二甲酸丁二醇酯(阻燃性塑料※2)
2	密封件	丁腈橡胶
3	卡爪支架	聚醚酰亚胺
4	卡盘	不锈钢
5	卸管压环	聚对苯二甲酸丁二醇酯(阻燃性塑料※2)
6	外圈	黄铜(无电解镀镍处理)
7	压入式管接头	黄铜(无电解镀镍处理)

※1：单侧直管型、单侧直管型(圆)、内螺纹直管、隔板内螺纹、隔板接头、对向紧固接头用隔板接头的本体为黄铜(无电解镀镍处理)。
※2：相当于UL94标准V-O

关于外形尺寸图，请参阅《空压・真空・辅助元件综合(CB-024SC)》的GW系列。