



真空系统元件SELVACS
样本编号：CC-796C

单体型真空发生器

VSH·VSC-FP1 Series

喷嘴直径：φ0.5、φ0.7、φ1.0、φ1.2、φ1.5、φ2.0

RoHS

通用规格


项目	规格
使用流体	空气
使用压力 MPa	0.15~0.7
使用温度、流体温度 °C	0~60

真空特性、流量特性


供给压力—极限真空压力、吸入流量、耗气量

●VSH-※05

真空特性




流量特性




●VSH-※07、VSC-※07

真空特性




流量特性




●VSH-※10、VSC-※10

真空特性




流量特性




●VSH-※12、VSC-※12

真空特性




流量特性




●VSH-※15、VSC-※15

真空特性




流量特性




●VSH-※20、VSC-※20

真空特性



流量特性



型号表示方法 ※关于可选择的型号组合, 请参阅真空系统元件SELVACS(CC-796C)。

VS H - H 07 - 10 8A J - FP1

A 形状

B 真空特性

C 喷嘴直径

D 真空气口(V)


E 供气口(P)

F 新增功能

符号	内容
A 形状	
H	电磁阀直接安装型
C	吸盘直接安装型
B 真空特性	
H	高真空·中流量型
L	中真空·大流量型
E	高真空·小流量型
C 喷嘴直径	
05	φ0.5
07	φ0.7
10	φ1.0
12	φ1.2
15	φ1.5
20	φ2.0
D 真空气口(V)	
4	φ4快插接头(VSH型)
6	φ6快插接头(VSH型)
8	φ8快插接头(VSH型)
10	φ10快插接头(VSH型)
12	φ12快插接头(VSH型)
M5	M5×0.5(VSC型)
6A	R1/8(VSC型)
8A	R1/4(VSC型)
10A	R3/8(VSC型)
E 供气口(P)	
4	φ4快插接头(VSC型)
6	φ6快插接头(VSC型)
8	φ8快插接头(VSC型)
10	φ10快插接头(VSC型)
12	φ12快插接头(VSC型)
M5	M5×0.5(VSH型)
6A	R1/8(VSH型)
8A	R1/4(VSH型)
F 新增功能	
S	带消音器大气开放
J	集中排气

内部结构及部件一览表

●VSH系列



编号	部件名称	材质	备注
1	排气口(EX)		
2	阀盖	铝	
3	喷雾器	黄铜	无电解镀镍
4	排气口(EX)		
5	金属本体	黄铜	无电解镀镍
6	O形圈	丁腈橡胶	
7	供气口(P)		
8	消音器滤芯	聚乙烯醇缩甲醛	
9	卡爪	不锈钢	
10	导环	黄铜	无电解镀镍
11	开口环	聚缩醛	
12	气管		
13	真空气口(V)		
14	弹性体密封件	丁腈橡胶	
15	树脂本体	聚对苯二甲酸丁二醇酯	
16	喷嘴	黄铜	无电解镀镍

关于外形尺寸图, 请参阅“真空系统元件SELVACS(CC-796C)”的VSH·VSC系列。