

●：标准 ◎：准标准

种类	型 号	缸径 (mm)	标准行程(mm)								最小行程	中间行程	最大行程	选择项 杆端外螺纹	开关	记载页码
			5	10	15	20	25	30	40	50	(mm)	(每mm)	(mm)	N		
双作用・单活塞杆型	UFCD-KL	相当于 $\phi 25$ ・相当于 $\phi 32$ 相当于 $\phi 40$ ・相当于 $\phi 50$ ・相当于 $\phi 63$	●	●	●	●	●	●	●	●	1	1	150	◎	◎	888

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末