


●：标准、○：准标准

型号	活塞杆径 (mm)	活塞杆长度 (mm)										安装形式		记载页码
												轴向脚座型	法兰型	
		200	300	400	500	600	700	800	900	1000	LB	FA		
 JSB3	φ16・φ20・φ25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	936	
	φ30・φ35	—	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎		
	φ40・φ45	—	—	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎		


产品简介



强力锁紧 φ16~φ45 的活塞杆。

动作原理


● 制动解除动作原理



① 制动解除动作原理

通过气口A供气时，下方的活塞被推动，手柄打开，与手柄直接连接的偏心环沿各箭头方向旋转，活塞杆变为自由状态。

● 制动动作原理



② 制动动作原理

通过气口A排气时，弹簧力使偏心环沿各箭头方向旋转，对活塞杆产生偏心负荷，从而对活塞杆进行制动。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末