

压缩空气用 先导式2通电磁阀

EXA-FP2 Series

- NC (通电时开) 型
- 配管口径：快插接头 φ6、φ8、φ10、φ12
- 隔膜驱动式




有关CE的详细信息, 请确认本公司HP。



流体控制阀综合
样本编号：CB-03-1SC

JIS符号

- NC (通电时开) 型



规格

项目	EXA-C6	EXA-C8	EXA-C10	EXA-C12
使用流体	压缩空气			
工作压力差 MPa	0.01~0.7			
最高使用压力 MPa	0.7			
耐压力 (水压) MPa	1.05			
流体温度 °C	0~55 (不得冻结)			
环境温度 °C	-5~55			
环境	无腐蚀性气体・爆炸性气体的场所、不接触水的场所			
阀结构	先导式隔膜驱动			
内部泄漏 cm ³ /min	2以下			
外部泄漏 cm ³ /min	2以下			
安装方式	自由			
配管口径	快插接头φ6	快插接头φ8	快插接头φ10	快插接头φ12
C [dm ³ /(s・bar)]	1.6	3.0	3.3	3.6
b	0.45	0.33	0.26	0.20
重量 注1 g	56	57	68	69
电气规格				
额定电压	AC100V (50/60Hz)、DC24V、DC12V			注2
视在功率 VA	1.2			
功耗 W DC	0.6			
绝缘等级	等级130 (B)			
防护等级 (IEC标准：529)	导线类型：IPX0，带DIN端子箱：IPX5			

注1：带DIN端子箱时，+20g。
注2：电压波动范围为±10%。

型号表示方法

EXA - C6 - H 2C B - 1 - FP2

机种型号

A 配管外径

B 密封件材质

C 线圈选择项

D 其他选择项

E 电压

〈型号表示例〉
EXA-C6-H2CB-1-FP2
机种：小型吹气阀EXA

- A 配管外径 : $\phi 6$
- B 密封件材质 : H-NBR
- C 线圈选择项 : 导线
- D 其他选择项 : 带安装板
- E 电压 : AC100V

符号		内容
A 配管外径		
C6		φ6
C8		φ8
C10		φ10
C12		φ12
B 密封件材质		
H		H-NBR、禁油规格 内部排气规格
C 线圈选择项 注1		
2C	标准	导线(无指示灯・浪涌吸收器)
2G	选择项	DIN端子箱(Pg7)、无指示灯
2GS		DIN端子箱(Pg7)、无指示灯・带浪涌吸收器
2H		DIN端子箱(Pg7)、带指示灯(端子箱内包含)
2HS		DIN端子箱(Pg7)、带指示灯(端子箱内包含)・浪涌吸收器
D 其他选择项		
无符号		无
B		带安装板
E 电压 注1		
1		AC100V
3		DC24V
4		DC12V

注1：关于对应的线圈选择项与电压的组合，请参阅下表。

线圈选择项	电压		
	1	3	4
2C	●	●	●
2G	●		
2GS		●	●
2H	●		
2HS		●	●

请从上述内容的●标记的组合中选择。

关于外形尺寸图，请参阅《流体控制阀综合(CB-03-1SC)》的EXA系列。