仅需使用气源，即可在任意位置实现高灵活对应多种生产线

机械倍力气缸

MCP Series

仅需气源驱动的元件。
不使用液压单元及高压软管等液压元件，
因此是不会产生废油的环保气缸。

- 与相同缸径的气缸相比，增力时具有8倍的高推力。
- 采用无需专用单元的省空间设计。
- 完全不使用油类，因此无需进行给油、换油等维护作业。
- 安装方向自由。

■动作原理



推力性能

可在任意位置增力！

即使工件高度不同、工件有差异，
也可自动增力。

增力行程可达到10mm以上！

快速进给时持续按下工件，
在达到所需的增力行程前，
增力部可重复加压、排气。

×8



■用　途



铆　接

压　入



冲　压



刻　印



弯　曲

铆　接

裁　断

POWER