



●：标准、○：准标准、■：不可制作

种类	型号 JIS符号	缸径 (mm)	标准行程 (mm)					最大行程 (mm)	选择项			附件				开关	记载页码
									防尘套 (100℃)	带限位开关 安装架卡爪	不带限位开关 安装架卡爪	夹紧部件	双耳环连接件	双耳环连接件	单耳环连接件		
			50	75	100	125	150		K	D	D1	Q	Y	Y1	I		
双作用・单活塞杆型	CAC4 	φ40・φ50	●	●	●	●	●	150	○	○	○	○	○	○	○	○	1008
		φ63	●	●	●	●	●	150	○	○	○	○	○	○	○	○	
		φ80	●	●	●	●	●	150	○	○	○	○	○	○	○	○	
双作用・防焊渣附着型	CAC4-G4 	φ40・φ50	●	●	●	●	●	150	○	○	○	○	○	○	○	○	1020
		φ63	●	●	●	●	●	150	○	○	○	○	○	○	○	○	
		φ80	●	●	●	●	●	150	○	○	○	○	○	○	○	○	

产品种类与选择项可否组合一览表


分 类	种类	分类	种类					配管螺纹		选择项
			双作用基本型	防焊渣附着型	带气缸开关	带强磁场用气缸开关	带夹紧部件注2	NPT	G	
		符号	无	G4	无	L2	Q	N	G	K
种类	双作用基本型	无符号	○	○	○	○	○	○	○	○
	防焊渣附着型	G4		○	○	○	○	○	○	×
	带气缸开关	无符号			×	○	○	○	○	○
	带强磁场用气缸开关	L2				○	○	○	○	○
	带夹紧部件 注2	Q					○	○	○	○
配管螺纹	NPT	N						×	○	○
	G	G							○	○
选择项	带防尘套 氯丁橡胶 注2	K								○
附件	气缸开关	另行记载	○	○	○	○	○	○	○	○
	无部件	无符号	○	○	○	○	×	○	○	○
	单耳环连接件 钢 注2	I	○	○	○	○	×	○	○	○
	双耳环连接件 铸铁 注2	Y	○	○	○	○	○	○	○	○
	双耳环连接件 钢	Y1	○	○	○	○	○	○	○	○
	带限位开关安装架卡爪 注2	D	○	×	×	×	×	○	○	×
	无卡爪 注2	D1	○	×	×	×	×	○	○	×

注1. 下述组合为接单生产。(选择项无法对应)

限位开关安装架+脚座部件、防尘套+脚座部件、防尘套+限位开关安装架、限位开关安装架+夹紧部件

注2. φ80除外

〈型号表示例〉



机种型号：夹紧气缸

● 种类：带耐强磁场用开关

A 耳环宽度：16.5mm

B 缸径：φ40mm

C 配管螺纹种类：Rc螺纹

D 缓冲：不带缓冲

E 行程：50mm

F 调速针阀：前端安装

G 开关型号：有触点H0开关，导线长度1m

H 开关数：带2个

I 开关安装位置：B

J 选择项：防尘套(氯丁橡胶)100℃

K 附件：单耳环连接件 钢

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末