



LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
<b>NHS</b>
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末




**Q1**  
X轴模块的特点是什么?

第1大特点为力矩负荷大。采用2根THK生产的LM导轨，可承受高力矩负荷。第2大特点为选择项丰富。可选择全程调整用型(两侧或单侧)、带坦克链型(水平安装或垂直安装)、配管气口位置等与用途相符的选择项。

**Q2**  
X轴模块垂直方向的可搬运重量也是最大50kg吗?

可搬运重量最大50kg为水平搬运时的可搬运重量。垂直搬运时约为12kg。  
※垂直搬运请根据内部气缸推力进行选择。



**Q3**  
X轴模块传感器可以使用有触点型吗?

X轴模块的传感器安装在正面保护罩的T形槽中。因此，与滑块附带的磁铁之间具有距离限制，因而无法使用有触点开关。可安装T2或T3形气缸开关。使用会有泄漏电流的PLC时，请使用T3形(泄漏电流10μA以下)。

**Q4**  
X轴模块的行程可调整多少?




标准型的行程左右两侧最多可各缩短15mm。需调整更多行程时，请选择选择项中的全程调整型。但所有型号都无法延长标准行程。

**Q5**  
X轴模块为标准行程(1000mm)以上时有什么不同?


NSR-10、15的正面保护罩带张紧机构。此外，最大行程为2000mm。NSR-30、50则无不同。

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
<b>NHS</b>
<b>HRL</b>
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末



### Q6

如何选择Z轴模块？



根据可搬送重量和所需精度进行选择。  
中精度高负荷请选用HRL (NHS-H)，低精度低成本请选用STL (NHS-S)。

### Q7

Z轴模块是否有防坠落机构？

除STL-BP-16以外，所有机种的选择项中都有防坠落机构。

### Q8

X轴、Z轴模块是否附带阀？

各模块均不附带阀。请客户自行安装。

### Q9

Z轴模块可否安装坦克链？

HRL型  
可以安装。

